

Piastra di tenuta (mont)

DI-PL 1234-3R18 O10O10 F FXP-/FMP-i

Art.-Nr.: 10.01.38.07319



DI-PL 1234-3R18 O10O10 F FXP-/FMP-i

Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	0,100 kg
Funzione supplementare di una presa ad area	Filtro
Campo di misura [bar]	bar
Design di utilizzo	Sistema di presa a vuoto ad area FXP-i/FMP-i
Lunghezza L	1.234,00 mm
Larghezza B	128,00 mm
Altezza H	20,00 mm
Disposizione celle di aspirazione	3 file, 18 mm

Dati di costruzione DI-PL 1234-3R18 O10O10 F FXP-/FMP-i

Dati di costruzione

Attributo	Valore
-----------	--------



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.38.07319



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.07319

1