


Art.-Nr.: 10.01.38.07421



FXP-i-SW70 1234 3R18 O20 V0

- FXP-S'de entegre kontrol valfleri (opsiyonel)
- FXP-S versiyonunda vakum açma/kapama (24V DC, normalde açık) ve üfleme açma/kapama (24V DC, normalde kapalı) kontrolü
- Uç kapağı entegre edilmiştir
- Elektrik bağlantısı: M12 fiş (4 kutuplu)

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık süngeri (DI-PL), vantuz (SPB2)



Tasarım verileri FXP-i-SW70 1234 3R18 O20 V0

Teknik veriler

Attribute	Value
Nozul çapı	0.7 mm
İnşaat vakum anahtarı	Normalde açık
Ağırlık	6.100 kg
Gerilim DC	24 V - DC
Hava tüketimi [l/dak]	875.0 l/min
Vakum jeneratörü tasarımı	Çok kademeli ejektör SEMP
Malzeme türü	Sünger O, Yükseklik 20 mm
Emme hücresi sayısı	197
Ek fonksiyon alanı tutucu	2x kontrol valfi vakum / üfleme
Uzunluk L1	1242.00 mm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	1242.00 mm
Uzunluk L2	1194.00 mm
Uzunluk L	1234.00 mm
Genişlik B	130.00 mm
Yükseklik H1	99.00 mm
Yükseklik H2	20.00 mm
Yükseklik H	70.00 mm
Uzunluk L3	158.40 mm
Genişlik B3	21.60 mm
Yükseklik H3	7.70 mm

DIN ISO 3302-1 M3'e göre elastomer bölümler için izin verilen boyut toleransları Not: 1.234 mm ve 1.432 mm uzunluklar için iki ejektör ve susturucu kutusu kapağı kullanılır. Tip FXP, 12/9 mm basınçlı hava hortumu gerektirir.



Art.-Nr.: 10.01.38.07421

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Elektrik bağlantısı	Male connect M8, 6 pole
Ağırlık	6.100 kg
Hava tüketimi [l/dak]	875.0 l/min
Malzeme türü	Sünger O, Yükseklik 20 mm
Emme hücresi sayısı	197
Ek fonksiyon alanı tutucu	2x kontrol valfi vakum / üfleme
Vakum debisi (maks.)	2940.0 l/min
Ürün ailesi	FXP
Düzenleme	3R18
Gerilim	24V - DC
ile	Vakum ekranı yok
Sızdırmazlık elemanı	Sızdırmazlık Süngeri
250 mbar'da emme kuvveti	1650.00 N

Sound level: 74 dB(A) Max. degree of evacuation 55 %

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.38.07421WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.07421

Art.-Nr.: 10.01.38.07421

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.38.07421**

Typ		Ürün numarası
Bağlantı kablosu	ASK B-M8-6 5000 K-6P	21.04.05.00255
Pentaprizm	PE-PR-39x21.3x16.7-FXP-/FMP-i	10.01.38.06443
Flanş plakası	FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR	10.01.10.05701
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
Süspansiyon, esnek	FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05697
Süspansiyon, esnek	FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05695
Süspansiyon, esnek	FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05687
Süspansiyon, esnek	FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05168
Süspansiyon, esnek	FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05698
Süspansiyon, esnek	FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05696
Süspansiyon, sert	FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05810
Süspansiyon, sert	FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05806
Süspansiyon, sert	FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05809
Süspansiyon, sert	FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05805
Süspansiyon, sert	FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05808
Süspansiyon, sert	FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05803
Flanş modülü	MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP	10.01.21.00244
Flanş modülü	MOD-FLAN 176.6x118 FXP	10.01.38.01722
Montaj seti reed anahtarı	SET fuer-Sensor(FXP/FMP)	10.01.38.01194
Montaj seti	SET FXC-FMC	10.01.21.01291
Montaj seti	SET FXP-FMP	10.01.21.02407
Montaj seti	SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20	10.01.21.00243
Vakum hortumu (metre)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037
Kayar blok	NUT-STEI 20x20 M8-IG 10	25.09.06.00012
Sliding block	NUT-STEI 20x20 M6-IG 10	25.09.06.00036
Cover (complex)	ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP	26.07.03.00002
Flange plate	FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC	10.01.21.00313
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207
Connection cable	ASK B-M8-6 2000 S-M12-5	21.04.05.01015

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.38.07421**

Typ		Ürün numarası
Ejektör grubu	EJEK-BG FXP-i 75 S NO	10.01.38.06651
Ejektör grubu	EJEK-BG FXP-i 100 S NO	10.01.38.06653
Maskelene folyosu (yapıştırılmış)	MASK-FOL SW70 1194 3R18 FXP-/FMP-i	10.01.38.07330
Susturucu (küp-şekilli-inst.)	SD 120x79x29 FXP	10.01.38.01607



Vakumlu alan tutucu

FXP-i-SW70 1234 3R18 O20 V0



Art.-Nr.: 10.01.38.07421



Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.38.07421

Typ	Ürün numarası
Sızdırmazlık plakası (FX/FM)	DI-PL 1234x128 3R18 LL-20x7 O20 KE
	10.01.38.07421



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.07421