


Art.-Nr.: 10.01.38.07441



FMP-i-SW70 1234 3R18 O20 V0


- 真空グripper FMP-S (オプションモデル) は電磁弁を内蔵しています。
- 吸着オン/オフ (24V-DC、NO)、真空破壊オン/オフ (24V-DC、NC)
- エンドカバーに内蔵
- 電気接続口: M12オネジ・4ピン

スペアパーツ: 交換用スポンジ、交換用真空パッド

技術資料

属性	価値
構築真空スイッチ	ノーマルオープン
質量	5.700 kg
デザイン金具	ストレート
最大エア消費量 真空破壊	800.0 l/min
材質種類	OSポンジ、厚み20 mm
製品仕様エリアグripper	1x コントロールバルブ 真空破壊/ブローオフ
グripperの長さ L1	1238.00 mm
グripperの長さ L	1234.00 mm
幅B	130.00 mm
外径D	60.00 mm

デザインデータ



デザインデータ FMP-i-SW70 1234 3R18 O20 V0

属性	価値
グripperの長さ L1	1238.00 mm
グripperの長さ L2	1194.00 mm
グripperの長さ L	1234.00 mm
幅B	130.00 mm
高さ H1	116.00 mm
高さ H2	20.00 mm
高さ H	70.00 mm
外径D	60.00 mm
グripperの長さ L3	80.90 mm
幅B3	21.60 mm

※FMPシリーズの真空エアの接続には、デザインデータの寸法Dの値と同じ内径の真空エア用ホースを使用してください。



Art.-Nr.: 10.01.38.07441



技術資料

属性	価値
質量	5.700 kg
材質種類	Oスポンジ、厚み20 mm
吸引セルの本数	197
製品仕様エリアグripper	1x コントロールバルブ 真空破壊/ブローオフ
PU=-0.25barの場合の真空到達率	900.0 l/min
製品ファミリー	FMP
アレンジメント	3R18
供給電圧	24V - DC
と	真空圧表示なし
吸着面	スポンジ
250 mbarでの吸着力	1310.00 N

注記：エア消費量：圧縮エア入力圧力5.5 barの場合 / 吸着力：吸引力：真空度-0.25 bar、グripperをフル稼働させ、アプリケーションに典型的なワーク（表面がテクスチャー加工された木材の板）を使用した場合 / 要吸込量：真空度-0.25 bar、グripperをフル稼働させ、アプリケーションに典型的なワーク（表面がテクスチャー加工された木材の板）を使用した場合：必要な吸引力：使用する真空発生器は、-0.25 barの真空で少なくとも規定の吸引量（FMPの真空接続口）を提供しなければなりません。規定吸引量の135



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.38.07441


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.38.07441

Art.-Nr.: 10.01.38.07441



データアクセサリを注文する 10.01.38.07441

Typ		製品コード
取付セット	SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20	10.01.21.00243
真空ホース (メートル)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037
	ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP	26.07.03.00002
接続ケーブル	ASK B-M8-6 5000 K-6P	21.04.05.00255
ペンタブリズム	PE-PR-39x21.3x16.7-FXP-/FMP-i	10.01.38.06443
取付セット	SET FXP-FMP	10.01.21.02407
ロボットフランジ	FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC	10.01.21.00313
ロボットフランジ	MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP	10.01.21.00244
リジッドサスペンション	FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05806
リジッドサスペンション	FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05805
リジッドサスペンション	FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05803
フレックスリンク	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
フレックスリンク	FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207
ロボットフランジ	FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR	10.01.10.05701
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05695
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05168
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05696
ソレノイドバルブ	EMVP 50 24V-DC 3/2 NO	10.05.02.00069
取付セット、リードスイッチ	SET fuer-Sensor(FXP/FMP)	10.01.38.01194
取付セット	SET FXC-FMC	10.01.21.01291
ダストフィルター	STF 60 P 4.5 SSD	10.07.01.00259
真空ホース (メートル)	VSL 71-60 PU-DS-AS TR	10.07.09.00034
真空分配機	VTR-SL 3x RST60	10.01.10.02779
	ASK B-M8-6 2000 S-M12-5	21.04.05.01015
	SCHL-AN 60-79x79x45 FMP-S	10.01.38.03582
	SCHL-AN W 60-79x79x45 FMP-S	10.01.38.03983
	VRS-PL 79x79x12 SPZ G2-IG	10.01.21.01280



スペアパーツの注文データ 10.01.38.07441

Typ		製品コード
ソレノイドバルブ組立	VENT-BGR FMP-i-50 NO	10.01.38.06657
マスクホイール (接着)	MASK-FOL SW70 1194 3R18 FXP-/FMP-i	10.01.38.07330



摩耗部品の注文データ 10.01.38.07441

Typ		製品コード
シーリングプレート(FX/FM)	DI-PL 1234x128 3R18 LL-20x7 O20 KE	10.01.38.07241

