


Art.-Nr.: 10.01.38.07442




FMP-i-SW140 1234 3R54 SPB2-40P V0

- FMP-S'de entegre kontrol valfleri (opsiyonel)
- FMP-S versiyonu ile vakum açma/kapama (24V DC, normalde açık) ve üfleme açma/kapama (24V DC, normalde kapalı) kontrolünün yanı sıra hortum akümülatörü ön yükü ve fan havalandırma fonksiyonu
- Uç kapağa entegre edilmiştir
- Elektrik bağlantısı: M12 fiş (4 kutuplu)

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık süngeri (DI-PL), vantuz (SPB2)

Teknik veriler

Attribute	Value
İnşaat vakum anahtarı	Normalde açık
Ağırlık	7.500 kg
Şekil bağlantı parçaları	Düz
Maks. hava tüketimi üfleme	800.0 l/min
Ek fonksiyon alanı tutucu	1x kontrol valfi vakum / üfleme
Uzunluk L1	1238.00 mm
Uzunluk L	1234.00 mm
Genişlik B	130.00 mm
Dış çap D	60.00 mm
Ürün ailesi	FMP



Tasarım verileri FMP-i-SW140 1234 3R54 SPB2-40P V0

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	1238.00 mm
Uzunluk L2	1194.00 mm
Uzunluk L	1234.00 mm
Genişlik B	130.00 mm
Yükseklik H1	152.00 mm
Yükseklik H2	56.00 mm
Yükseklik H	106.00 mm
Dış çap D	60.00 mm
Uzunluk L3	80.90 mm
Genişlik B3	21.60 mm

Not: İç çapı D boyutuna eşit olan vakum hortumu gereklidir. Bakınız Teknik Veriler -> Şekil



Art.-Nr.: 10.01.38.07442

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	7.500 kg
Emme hücresi sayısı	66
Ek fonksiyon alanı tutucu	1x kontrol valfi vakum / üfleme
Pu = -0,25 bar için tahliye oranı	900.0 l/min
Ürün ailesi	FMP
Düzenleme	3R54
Gerilim	24V - DC
ile	Vakum ekranı yok
Sızdırmazlık elemanı	Vantuzlar
250 mbar'da emme kuvveti	720.00 N

Note: Air consumption: At 5.5 bar compressed air input pressure / Suction force: At a vacuum of -0.25 bar and full occupancy of the gripper with a workpiece typical for the application (wooden board with textured surface) / Required suction capacity: The external vacuum generator used must provide at least the specified suction volume (at the vacuum connection piece of the FMP) at a vacuum of -0.25 bar, but max. 135 % of the specified suction volume

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.38.07442

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.07442

Art.-Nr.: 10.01.38.07442

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.38.07442**

Typ		Ürün numarası
Montaj seti	SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20	10.01.21.00243
Vakum hortumu (metre)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037
Cover (complex)	ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP	26.07.03.00002
Bağlantı kablosu	ASK B-M8-6 5000 K-6P	21.04.05.00255
Pentaprizm	PE-PR-39x21.3x16.7-FXP-/FMP-i	10.01.38.06443
Montaj seti	SET FXP-FMP	10.01.21.02407
Flange plate	FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC	10.01.21.00313
Flanş modülü	MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP	10.01.21.00244
Süspansiyon, sert	FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05806
Süspansiyon, sert	FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05805
Süspansiyon, sert	FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05803
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207
Flanş plakası	FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR	10.01.10.05701
Süspansiyon, esnek	FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05695
Süspansiyon, esnek	FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05168
Süspansiyon, esnek	FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05696
Solenoid valf	EMVP 50 24V-DC 3/2 NO	10.05.02.00069
Montaj seti reed anahtarı	SET fuer-Sensor(FXP/FMP)	10.01.38.01194
Montaj seti	SET FXC-FMC	10.01.21.01291
Toz filtresi	STF 60 P 4.5 SSD	10.07.01.00259
Vakum hortumu (metre)	VSL 71-60 PU-DS-AS TR	10.07.09.00034
Vacuum distributor	VTR-SL 3x RST60	10.01.10.02779
Connection cable	ASK B-M8-6 2000 S-M12-5	21.04.05.01015
Hose connector, straight (inst)	SCHL-AN 60-79x79x45 FMP-S	10.01.38.03582
Hose connector, bent (inst)	SCHL-AN W 60-79x79x45 FMP-S	10.01.38.03983
Sealing plate (inst)	VRS-PL 79x79x12 SPZ G2-IG	10.01.21.01280

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.38.07442**

Typ		Ürün numarası
Yapı grubu Solenoid valf	VENT-BGR FMP-i-50 NO	10.01.38.06657
Maskleme folyosu (yapıştırılmış)	MASK-FOL SW140 1194 3R54 FXP-FMP	10.01.38.00541

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.38.07442**

Typ		Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	SPB2 40 SI-55 P	10.01.06.03126

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.07442