



Art.-Nr.: 10.01.38.10028



FA-Xb SVK 442 3R18 O20

技術資料

属性	価値
材質種類	スポンジオープン、高さ20 mm
グリッパーの長さ L	442.00 mm
幅B	130.00 mm
バルブタイプ	落下防止弁
250 mbarでの吸着力	550.00 N
配置吸引セル	3列、18mm



デザインデータ FA-Xb SVK 442 3R18 O20

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L2	402.00 mm
グリッパーの長さ L	442.00 mm
幅B	130.00 mm
高さ H1	99.00 mm
高さ H2	20.00 mm
高さ H	70.00 mm
呼び径 dn	12.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	90.0 mm
バルブタイプ	落下防止弁

Art.-Nr.: 10.01.38.10028



技術資料

属性	価値
到達真空圧	71.0 %
ノイズレベル吸引	75.0 dB(A)
質量	2.400 kg
エア消費量 [l/min]	350.0 l/min
材質種類	スポンジオープン、高さ20 mm
吸引セルの本数	65
最適作動圧	5.00 bar
最大吸込量	910.0 l/min
サイズ	1x66
電磁弁	ノーマルオープン
250 mbarでの吸着力	550.00 N
配置吸引セル	3列、18mm



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.38.10028



発注データ アクセサリ 10.01.38.10028

Typ		本数
取付けセット	SET FA-X/FA-M 4NUTSTEIN	10.01.38.09689
取付けセット	SET FA-X/FA-M	10.01.38.09732
フランジベース	MOD-FLAN 120x120 FA-X/FA-M	10.01.38.09734
	MOD-FLAN 176.6x118 FA-X/FA-M	10.01.38.10701
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05687
リジッドサスペンション	FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05809
フレックスリンク	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
取付フランジブラケット	FLAN-PL 120x85x10 ST FA-X/FA-M	10.01.38.09746
取付フランジブラケット	FLAN-PL 120x120x10 FA-X/FA-M	10.01.38.09733



発注データ スペアパーツ 10.01.38.10028

Typ		本数
チェックバルブのボール	KUG 5.2 5401 CR-ST G100	10.02.02.02414
シーリングフレーム	DI-RA 116.6x48.9 EPDM FA-Xc	10.01.38.08523
真空マノメーター	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
サイレンサ付き（キューブ型）	SD 141.9x96x40 FA-X	10.01.38.08509


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.38.10028

エリアグリッパー

FA-Xb SVK 442 3R18 O20



Art.-Nr.: 10.01.38.10028



発注データ ウェアパーツ 10.01.38.10028

Typ		本数
シーリングプレート (FXP/FMP)	DI-PL 442x128 3R18 LL-20x7 O20 KE	10.01.38.07232



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.38.10028