

Art.-Nr.: 10.01.40.00459




FMHD 1050x170 2R28 O20 G60

エリアグリッパーシステム FMHDはすぐに接続可能な製品として納品されます。

技術資料

属性	価値
質量	16.700 kg
デザイン金具	柱ストレート、Ø 60
材質種類	OSポンジ、厚み20 mm
グリッパーの長さ L	1050.00 mm
幅B	170.00 mm
配置吸引セル	2列、28mm



デザインデータ FMHD 1050x170 2R28 O20 G60

デザインデータ

属性	価値
グリップバーの長さ L1	1057.80 mm
グリップバーの長さ L2	126.00 mm
グリップバーの長さ L	1050.00 mm
幅B1	191.50 mm
幅B2	175.50 mm
幅B	170.00 mm
高さ H1	158.70 mm
高さ H2	20.00 mm
高さ H	111.70 mm
外径D	60.00 mm



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.40.00459

Art.-Nr.: 10.01.40.00459



データアクセサリを注文する 10.01.40.00459

Typ		製品コード
リジッドサスペンション	FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.07012
リジッドサスペンション	FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.07013
リジッドサスペンション	FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.07014
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.07018
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.07019
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.07020
フレックスリンク	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
フレックスリンク	FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207
ロボットフランジ	FLAN-PL 160x120x10 FMHD	10.01.10.08805
フレキシブルサスペンション	FST-C 100-HD1	10.01.20.01260
ロボットフランジ	MOD-FLAN 157x120 FMHD	10.01.11.03187
真空分配機	VTR-SL 3x RST60	10.01.10.02779
真空分配機	VTR-SL 4x RST60	10.01.10.03196
真空分配機	VTR-SL 5x RST60	10.01.10.03066
真空/正圧スイッチ	VSİ V D M12-4	10.06.02.00580
接続ケーブル	ASK B-M12-4 5000 K-4P	21.04.05.00263
接続ケーブル	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
真空スイッチ	VS-MONT 85x21x30.8 VSİ SPZ	10.01.22.04338
スロットナット	NUT-STEİ 55x20 M3-IG	10.01.21.04651



Art.-Nr.: 10.01.40.00459



スペアパーツの注文データ 10.01.40.00459

Typ		製品コード
シーリングプレート(FMHD)	DI-PL 1003.4x125 2R28 O04 KE	10.01.40.00284
シーリングプレート(FMHD)	DI-PL 1004x168 2R28 O20 KE	10.01.40.00464
グリッパー用エンドカバー	GEH-DECK 170x45.5x91.7 NC FMHD	10.01.40.00021
グリッパー用エンドカバー	GEH-DECK 170x22.5x91.7 IMP FMHD	10.01.40.00754
グリッパー用エンドカバー	GEH-DECK 170x45.5x91.7 NC FMHD	10.01.40.00865
ガスケット	DI-FORM 168.2x85.7x2	10.01.40.00013
ソレノイドバルブ	EMV 1.1 24V-DC 3/2 NC H	10.05.01.00277
シーリングプレート(FMHD)	DI-PL 52.3x41.6 ZEL PU	10.01.40.00080
グリッパー用エンドカバー	GEH-DECK 170x36.5x91.7 FMHD	10.01.40.00024
グリッパー用エンドカバー	GEH-DECK 170x36.5x91.7 FMHD	10.01.40.00752
ガスケット	DI-FORM 168.2x85.9x2	10.01.40.00014
シリンダー (搭載)	ZYL KURZ-ZYL 40x15 FMHD	10.01.40.00161
シリンダー (搭載)	ZYL KOMP-ZYL 40x15 FMHD	10.01.40.00800
シーリングプレート(FMHD)	DI-PL 91x114 ZEL PU	10.01.40.00150
シーリングプレート(FMHD)	DI-PL 120x84 ZEL PU	10.01.40.00797
ガスケット	DI-FORM 88x88x2	10.01.40.00017
シーリングプレート(FMHD)	DI-PL 82.6x82.6 ZEL PU	10.01.40.00799
取付セット	SET FLGR	10.01.40.00023
真空マノメーター	VAM 40 V DR BAR	10.01.40.00094
クイックエキゾーストバルブ	SEV 4/2	10.05.03.00321
ボール	KUG 8.2 5401 A2 G100	10.01.40.00102
マスクフォイル	MASK-FOL-3000x40x0.19-9.5-FMHD	10.01.40.00108
ネジ接続用シールリング	DR M6 9.5/6.5x1 PA	10.07.08.00017
スリーブ	HUEL 10-6.2x7-FMHD	10.01.40.00151

