

Art.-Nr.: 10.01.41.00017



## 技術資料


属性	価値
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
接続	M4-IG
高さ H1	71.80 mm
Dmk	30.0 mm
真空パッドタイプ	長円ベローズ真空パッド SAB
製品仕様 吸着機能付き真空パッド	センター固定ピン
材質	NBR
材質 ワークサポート	NBR
使用範囲 [mm]	60.7 ... 66.5

SSCB-30 60.7-66.5 ZP M4-IG SAB-NBR

3D吸着クランプシステム SSCBには以下の製品が含まれます。

- 3D吸着クランプシステム SSCB (本体)
- 真空パッド FSG-VU1またはSAB-NBR

スペアパーツ: 真空パッド (スペアパーツセット)、カバーキャップ



デザインデータ SSCB-30 60.7-66.5 ZP M4-IG SAB-NBR

## デザインデータ

属性	価値
高さ H1	71.80 mm
外径 D1	66.0 mm
スレッドG1	M4-F
スレッドG2	M3-AG
Dmk	30.0 mm
ストロークZ	8.00 mm
全高サイズ EH (分)	60.70 mm
全高サイズ EH (最大)	66.50 mm
吸引ストローク Zs	5.8 mm

Art.-Nr.: 10.01.41.00017

 技術資料

属性	値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
質量	200.0 g
サイズ	22.00

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.41.00017](http://www.schmalz.co.jp/10.01.41.00017)