




Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85,0 Shore A
Taille	80,00
Nombre de soufflets	1,5
Connexion	G3/8-IG
Matière de l'insert	Aluminium

SAXB 80 ED-85 G3/8-IG

La ventouse à soufflet SAXB, disponible en différents diamètres, est fournie avec un embout de raccordement thermoformé positif.



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	50,00 mm
Diamètre extérieur D1	54,1 mm
Filetage G1	G3/8"-F
Longueur du filetage LG1	13,0 mm
Taille de la clé SW1	22,0 mm
Allongement du ressort Z	22,2 mm
Diamètre Ds	81,0 mm
Diamètre Dmax(S)	91,0 mm

Données de construction SAXB 80 ED-85 G3/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.42.00002

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	6,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	32,5 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	150,00 N
Poids propre	39,7 g
Force latérale	176,0 N
Force latérale surface huileuse	155,0 N
Volume	70,700 cm ³
Taille	80,00
Nombre de soufflets	1,5
Connexion	G3/8"-F
Famille de produits	SAXB

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.42.00002

