

Art.-Nr.: 10.01.42.00006




SAXB 40 ED-85 G1/4-IG

真空パッドSAXBは、様々なサイズがラインアップされています。パッドにネジが糊付けされた状態で納品されます。

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	85.0 Shore A
サイズ	40.00
折りたたみ式本数	1.5
接続	G1/4-IG
ニップル材質	アルミ



デザインデータ SAXB 40 ED-85 G1/4-IG

デザインデータ

属性	価値
高さ H	28.80 mm
外径 D1	33.8 mm
呼び径 dn	4.10 mm
スレッド G1	G1/4"-F
グリッパーの長さ LG1	11.0 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm
スプリングストローク Z	9.8 mm
径 Ds	39.4 mm
径 Dmax(S)	44.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.42.00006



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	85.0 Shore A
ホース径（推奨） d	4.0 mm
最小ワーク半径（凸部）	18.0 mm
吸着力（-600mbar）	42.00 N
質量	11.60 g
水平方向の力	45.0 N
水平方向の力 油性表面	37.0 N
ボリューム	8.700 cm ³
サイズ	40.00
折りたたみ式本数	1.5
接続	G1/4-F
製品ファミリー	SAXB

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨
ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.42.00006

WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.42.00006