




SAXB 80 ED-85 G1/4-AG

Der Balgsauggreifer SAXB, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit formschlüssig umspritztem Anschlussnippel geliefert.



Konstruktionsdaten SAXB 80 ED-85 G1/4-AG

Technische Daten

Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	85,0 Shore A
Baugröße	80,00
Faltenanzahl	1,5
Anschluss	G1/4-AG
Nippelwerkstoff	Aluminium

Konstruktionsdaten

Höhe H	50,00 mm
Außendurchmesser D1	54,1 mm
Gewinde G1	G1/4"-AG
Gewindelänge LG1	10,0 mm
Schlüsselweite SW1	22,0 mm
Federweg Z	22,2 mm
Durchmesser Ds	81,0 mm
Durchmesser Dmax(S)	91,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.42.00013

**Technische Daten**

Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	85,0 Shore A
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6,0 mm
Werkstückradius min. (konvex)	32,5 mm
Saugkraft (-600mbar)	150,00 N
Gewicht	47,20 g
Querkraft	176,0 N
Querkraft geölte Oberfläche	155,0 N
Volumen	70,700 cm ³
Baugröße	80,00
Faltenanzahl	1,5
Anschluss	G1/4"-AG
Produktfamilie	SAXB

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

