

Art.-Nr.: 10.01.42.00028




SAXB 20 ED-85 G1/4-AG

La ventouse à soufflet SAXB, disponible en différents diamètres, est fournie avec un embout de raccordement thermoformé positif.

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85,0 Shore A
Taille	20,00
Nombre de soufflets	1,5
Connexion	G1/4-AG
Matière de l'insert	Aluminium



Données de construction SAXB 20 ED-85 G1/4-AG

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	25,00 mm
Diamètre extérieur D1	20,6 mm
Filetage G1	G1/4"-M
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Allongement du ressort Z	5,8 mm
Diamètre Ds	20,4 mm
Diamètre Dmax(S)	23,5 mm

Art.-Nr.: 10.01.42.00028

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	8,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	18,00 N
Poids propre	13,9 g
Force latérale	13,0 N
Force latérale surface huileuse	9,5 N
Volume	1,900 cm ³
Taille	20,00
Nombre de soufflets	1,5
Connexion	G1/4"-M
Famille de produits	SAXB

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.42.00028

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.42.00028