




SAXB 30 ED-85 G3/8-AG

La ventouse à soufflet SAXB, disponible en différents diamètres, est fournie avec un embout de raccordement thermoformé positif.

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85,0 Shore A
Taille	30,00
Nombre de soufflets	1,5
Connexion	G3/8-AG
Matière de l'insert	Aluminium



Données de construction SAXB 30 ED-85 G3/8-AG

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	28,00 mm
Diamètre extérieur D1	29,9 mm
Filetage G1	G3/8"-M
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Allongement du ressort Z	9,0 mm
Diamètre Ds	28,9 mm
Diamètre Dmax(S)	33,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.42.00035

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	12,5 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	24,00 N
Poids propre	16,1 g
Force latérale	24,0 N
Force latérale surface huileuse	20,0 N
Volume	5,300 cm ³
Taille	30,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	SAXB

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.42.00035

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.42.00035