


ベローズ真空パッド (円形)

SAXB 30 ED-85 RA

Art.-Nr.: 10.01.42.00039




技術資料

真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	85.0 Shore A
サイズ	30.00
折りたたみ式本数	1.5
接続	RA
ニップル材質	アルミ

SAXB 30 ED-85 RA

真空パッドSAXBは、様々なサイズがラインアップされています。パッドにネジが糊付けされた状態で納品されます。



デザインデータ

高さ H	34.70 mm
外径 D1	29.9 mm
呼び径 dn	4.10 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm
スプリングストロークZ	9.0 mm
径 Ds	28.9 mm
グリッパーの長さ L4	31.80 mm
径 Dmax(S)	33.0 mm


デザインデータ SAXB 30 ED-85 RA



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.42.00039

1

Art.-Nr.: 10.01.42.00039



真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	85.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	4.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	12.5 mm
吸着力 (-600mbar)	24.00 N
質量	25.40 g
水平方向の力	24.0 N
水平方向の力 油性表面	20.0 N
ポリウム	5.300 cm ³
サイズ	30.00
折りたたみ式本数	1.5
接続	角アダプタ
製品ファミリー	SAXB

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。