


Art.-Nr.: 10.01.42.00042

**技術資料**

真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	85.0 Shore A
サイズ	40.00
折りたたみ式本数	1.5
接続	G3/8-IG
ニップル材質	真鍮

SAXB 40 ED-85 G3/8-IG

真空パッドSAXBは、様々なサイズがラインアップされています。パッドにネジが糊付けされた状態で納品されます。

**デザインデータ**

高さ H	44.80 mm
外径 D1	33.8 mm
呼び径 dn	4.10 mm
スレッド G1	G3/8"-F
グリップの長さ LG1	9.0 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm
スプリングストローク Z	9.8 mm
径 Ds	39.4 mm
径 Dmax(S)	44.0 mm

デザインデータ SAXB 40 ED-85 G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.42.00042



## 技術資料

真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	85.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	4.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	18.0 mm
吸着力 (-600mbar)	42.00 N
質量	44.60 g
水平方向の力	45.0 N
水平方向の力 油性表面	37.0 N
ボリューム	8.700 cm <sup>3</sup>
サイズ	40.00
折りたたみ式本数	1.5
接続	G3/8-F
製品ファミリー	SAXB

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。