

Art.-Nr.: 10.01.42.00046




技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	85.0 Shore A
サイズ	50.00
折りたたみ式本数	1.5
接続	G1/4-AG
ニップル材質	アルミ

SAXB 50 ED-85 G1/4-AG

真空パッドSAXBは、様々なサイズがラインアップされています。パッドにネジが糊付けされた状態で納品されます。



デザインデータ

属性	価値
高さ H	36.90 mm
外径 D1	43.2 mm
スレッド G1	G1/4"-M
グリップの長さ LG1	10.0 mm
スパナサイズ SW1	22.0 mm
スプリングストローク Z	11.6 mm
径 Ds	49.6 mm
径 Dmax(S)	55.0 mm

デザインデータ SAXB 50 ED-85 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.42.00046



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	85.0 Shore A
ホース径（推奨） d	6.0 mm
最小ワーク半径（凸部）	22.0 mm
吸着力（-600mbar）	58.00 N
質量	34.60 g
水平方向の力	78.0 N
水平方向の力 油性表面	67.0 N
ボリューム	18.900 cm ³
サイズ	50.00
折りたたみ式本数	1.5
接続	G1/4-M
製品ファミリー	SAXB

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨
ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.42.00046

WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.42.00046