




Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85,0 Shore A
Taille	50,00
Nombre de soufflets	1,5
Connexion	M10-AG
Matière de l'insert	Acier

SAXB 50 ED-85 M10-AG

La ventouse à soufflet SAXB, disponible en différents diamètres, est fournie avec un embout de raccordement thermoformé positif.



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	36,90 mm
Diamètre extérieur D1	43,2 mm
Filetage G1	M10-M
Longueur du filetage LG1	12,0 mm
Taille de la clé SW1	22,0 mm
Allongement du ressort Z	11,6 mm
Diamètre Ds	49,6 mm
Diamètre Dmax(S)	55,0 mm

Données de construction SAXB 50 ED-85 M10-AG

Art.-Nr.: 10.01.42.00053

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	22,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	58,00 N
Poids propre	51,7 g
Force latérale	78,0 N
Force latérale surface huileuse	67,0 N
Volume	18,900 cm ³
Taille	50,00
Nombre de soufflets	1,5
Connexion	M10-M
Famille de produits	SAXB

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.42.00053

