

Art.-Nr.: 10.01.42.00054




技術資料

真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	85.0 Shore A
サイズ	50.00
折りたたみ式本数	1.5
接続	RA
ニップル材質	アルミ

SAXB 50 ED-85 RA

真空パッドSAXBは、様々なサイズがラインアップされています。パッドにネジが糊付けされた状態で納品されます。




デザインデータ

高さ H	41.60 mm
外径 D1	43.2 mm
呼び径 dn	6.10 mm
スパナサイズ SW1	22.0 mm
スプリングストロークZ	11.6 mm
径 Ds	49.6 mm
グリッパーの長さ L4	31.80 mm
径 Dmax(S)	55.0 mm

デザインデータ SAXB 50 ED-85 RA



Art.-Nr.: 10.01.42.00054



真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	85.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	6.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	22.0 mm
吸着力 (-600mbar)	58.00 N
質量	40.90 g
水平方向の力	78.0 N
水平方向の力 油性表面	67.0 N
ポリウム	18.900 cm ³
サイズ	50.00
折りたたみ式本数	1.5
接続	角アダプタ
製品ファミリー	SAXB

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。