

Art.-Nr.: 10.01.43.00073




技術資料

属性	価値
ノズル径	1.5 mm
構築真空スイッチ	NPNスイッチング
質量	1.669 kg
製品仕様：グripper	真空圧力スイッチ VSi
グripperの長さ L	297.00 mm
幅B	123.20 mm
高さ H	158.00 mm
アレンジメント	3R54

FMCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi

協働ロボット向け真空グripper FMCBは、すぐに接続可能な製品として納品されます。



デザインデータ

属性	価値
グripperの長さ L1	331.00 mm
グripperの長さ L2	114.40 mm
グripperの長さ L	297.00 mm
幅B1	159.00 mm
幅B	123.20 mm
高さ H1	164.00 mm
高さ H2	47.00 mm
高さ H	158.00 mm
外径D	32.00 mm
呼び径 dn	10.00 mm

デザインデータ FMCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi

Art.-Nr.: 10.01.43.00073



技術資料

属性	値
質量	1.669 kg
吸引セルの本数	15
製品ファミリー	FMCB
負荷能力（垂直方向）	80.0 N
リフト/吊り上げ能力（水平方向）	350.0 N



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.43.00073



データアクセサリを注文する 10.01.43.00073

Typ		製品コード
接続ケーブル	ASK B-M12-8 280 WB-M8-8 UR	21.04.05.00350
分岐ケーブル	ASV ECBPi WS-M8-3 WS-M8-8	21.04.05.00361
分岐ケーブル	ASV ECBPi WS-M8-4 WS-M8-8	21.04.05.00362
接続ケーブル	ASK B-M12-8 5000 K-8P	21.04.05.00079
真空ホース（メートル）	VSL 42-32 PU-DS-AS TR	10.07.09.00036
真空ホース（メートル）	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084
ソレノイドバルブ	EMVP 32 24V-DC 3/2 NO	10.05.02.00068



スペアパーツの注文データ 10.01.43.00073

Typ		製品コード
ペローズ真空吸着パッド	SPB2 40 SI-55 P	10.01.06.03126
流動抵抗	SW 150 P 7.3	10.05.04.00093
ハウジング（複雑な形状）	GEH 314.6x144.2x91.7 FXCB-FMCB	10.01.43.00021
真空/正圧スイッチ	VSi V D M8-4	10.06.02.00577

