

Art.-Nr.: 10.01.43.00160




ROB-SET FXCB DOOSAN SPB2

FXCB ロボセットは、以下の製品で構成されます。

- 協働ロボット向け真空グripper FXCB
- フランジモジュール MOD-FLAN (オプション)
- 接続ケーブル ASK-B
- ソフトウェアが入ったUSBメモリ (オプション)

利用可能スペアパーツ：フランジモジュール MOD-FLAN (オプション)、接続ケーブル ASK-B、マスキングfoil MASK-FOL、ソレノイドバルブ EMV、シーリングプレート DI-PL、サイレンサ SD

利用可能アクセサリ：真空/圧縮エアホース VSL



デザインデータ ROB-SET FXCB DOOSAN SPB2

技術資料

属性	価値
構築真空スイッチ	PNPスイッチング
種類	Serie M,A,H
電磁弁	ノーマルオープン
と	真空グripper FXCB
用	斗山ロボティクス

デザインデータ

属性	価値
グripperの長さ L1	331.00 mm
グripperの長さ L2	114.40 mm
グripperの長さ L	297.00 mm
幅B1	159.00 mm
幅B	123.20 mm
高さ H1	164.00 mm
高さ H2	47.00 mm
高さ H	158.00 mm
呼び径 dn	10.00 mm
グripperの長さ L3	102.00 mm

Art.-Nr.: 10.01.43.00160



技術資料

属性	値
質量	2.200 kg
吸引セルの本数	15
最大吸込量	525.9 l/min
製品ファミリー	ROB-SET-FXCB
負荷能力（垂直方向）	80.0 N
リフト/吊り上げ能力（水平方向）	350.0 N
用	斗山ロボティクス

ロボットタイプのテクニカル特性は、地域によって異なる場合があります。記載されているセットの適合性は、欧州標準モデルに基づいています。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.43.00160



スペアパーツの注文データ 10.01.43.00160

Typ		製品コード
ソレノイドバルブ	EMVP 2.35 24V-DC 2x3/2 CAR NO/NC	10.01.11.03420
サイレンサ（箱型）	SD 97x34x20 FXCB	10.01.43.00005
真空/正圧スイッチ	VSi V D M8-4	10.06.02.00577
ペローズ真空吸着パッド	SPB2 40 SI-55 P	10.01.06.03126

