

Art.-Nr.: 10.01.44.00371



FQE Xc 120x60 SW80 SPB2


エリアグripper FQE Xcは、すぐに接続可能な製品として納品されます。ロボット接続用のフランジや電磁弁用ケーブルなどが付属し、セットアップの簡易化に寄与する「ロボセット」をご用意しています。

スペアパーツ: 交換用スポンジ、交換用真空パッド、真空ゲージ、真空ホース、エジェクタ用真空カートリッジ、ワンタッチホースコネクタ

アクセサリ: 電気接続ケーブル、真空/圧力スイッチ、スプリングブランジャー、フレックスリンク、ボールジョイント、真空フィルタ

技術資料

属性	価値
ノズル径	0.8 mm
真空パッドタイプ	SPB2
質量	0.330 kg
真空発生器の実現	エジェクタモジュール SEP
吸引セルの本数	10
製品仕様	鷹揚
グripperの長さ L	120.00 mm
幅B	60.00 mm
高さ H	70.20 mm
エジェクタ本数	2



デザインデータ FQE Xc 120x60 SW80 SPB2

デザインデータ

属性	価値
グripperの長さ L	120.00 mm
幅B	60.00 mm
高さ H1	116.00 mm
高さ H2	24.30 mm
高さ H	70.20 mm
呼び径 dn	6.00 mm
スレッドG1	G1/8"-F
スレッドG2	M5-F
径 Ds	20.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	44.4 mm

Art.-Nr.: 10.01.44.00371



技術資料

属性	値
ノズル径	0.8 mm
真空パッドタイプ	SPB2
構築真空スイッチ	PNPスイッチング
質量	0.330 kg
エア消費量 [l/min]	42.0 l/min
電磁弁	ノーマルオープン



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.44.00371



データアクセサリを注文する 10.01.44.00371

Typ		製品コード
接続ケーブル	ASK WB-M12-5 5000 K-4P	21.04.05.00557
真空ホース (メートル)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002
真空ホース (メートル)	VSL 8-6 PU MI-TR	10.07.09.00003
真空ホース (メートル)	VSL 10-7 PE MI-TR	10.07.09.00083
真空ホース (メートル)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037
真空ホース (メートル)	VSL 14-11 PU MI-TR	10.07.09.00038
真空ホース (メートル)	VSL 26-19 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00007
真空マノメーター	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
真空/正圧スイッチ	VSi V D M8-4	10.06.02.00577
ボールジョイント	KGL G1/8-IG G1/8-AG A2	10.01.03.00109
インラインフィルター	VFI 6/4 50	10.07.01.00328



スペアパーツの注文データ 10.01.44.00371

Typ		製品コード
接続ケーブル	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
接続ケーブル	ASK WB-M12-5 5000 K-4P	21.04.05.00557
真空マノメーター	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
真空/正圧スイッチ	VSi V D M8-4	10.06.02.00577
エジェクタモジュール	SEP HF 2 06 13	10.02.01.01343
ペローズ真空吸着パッド	SPB2 20 SI-40 P	10.01.06.03125
流動抵抗	SW 80 P 7.3	10.05.04.00090
真空ホース (メートル)	VSL 6-4 PTFE MI-TR	10.07.09.00157

