

Art.-Nr.: 10.01.45.00002




SBPG X 50 SVE

Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	0,560 kg
Diseño generador de vacío	generación de vacío interno
Longitud L	336,00 mm
Dmk	50,0 mm
Modelo	50-4-M6
Diámetro de la garra D (GR)	45,0 mm

El Bin-Picker SBPG de Schmalz está disponible en las siguientes variantes:

- Con generación de vacío neumática integrada y módulo de basculación
- Con generación de vacío neumática integrada sin módulo de basculación
- Para generación de vacío externa con módulo de basculación
- Para generación de vacío externa sin módulo de basculación

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	268,00 mm
Longitud L	336,00 mm
Anchura B	67,00 mm
Diámetro nominal dn	8,00 mm
Diámetro de la garra D (GR)	45,0 mm

Datos de diseño SBPG X 50 SVE



Art.-Nr.: 10.01.45.00002

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Vacío máx.	600 mbar
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	20,00 N
Nivel acústico de aspiración	77,0 dB(A)
Peso	0,560 kg
Consumo de aire [l/min]	140,0 l/min
Capacidad de aspiración (máx.)	180,0 l/min

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.45.00002

**Pedir accesorios de datos 10.01.45.00002**

Typ		n
Grupo válvula electromagnética	VENT-BGR 24V-DC E-KET 1,8M	10.01.45.00032
Grupo válvula electromagnética	VENT-BGR 24V-DC E-KET 2,2M	10.01.45.00033
Soporte de ventosa	HTR-S UNI RA	10.01.45.00005
Adaptador de cambio rápido	SWA 45 SBPG	10.01.45.00104
Ventosa	RFBP 50 50 SPB2	10.01.45.00094
Ventosa	RFBP 100 58 SPB2	10.01.45.00088
Ventosa	RFBP 100 58 O10	10.01.45.00089
Ventosa	RFBP 120 120 SPB2	10.01.45.00082
Ventosa	RFBP 120 120 O10	10.01.45.00083

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.45.00002**

Typ		n
Ventosa forma de campana (redonda)	SVE 53 PU-55 G3/8-AG	10.01.19.00257
Adaptador de cambio rápido	SWA P/Pu 45 SBPG	10.01.45.00008
Vacue-/Presostatos	VSi V D M8-4	10.06.02.00577


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.45.00002