

Art.-Nr.: 10.01.45.00002



SBPG X 50 SVE


La Schmalz Bin-Picker SBPG è disponibile nelle seguenti varianti:

- Con generazione di vuoto integrata pneumatica e modulo di girevole
- Con generazione di vuoto integrata pneumatica senza modulo funzione di girevole
- Per generazione di vuoto esterna con modulo di girevole
- Per generazione di vuoto esterna senza modulo di girevole

Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	0,560 kg
Generatore di vuoto di design	generazione di vuoto interno
Lunghezza L	336,00 mm
Dmk	50,0 mm
Tipo	50-4-M6
Diametro della pinza di presa D (GR)	45,0 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
Lunghezza L1	268,00 mm
Lunghezza L	336,00 mm
Larghezza B	67,00 mm
Diametro nominale dn	8,00 mm
Diametro della pinza di presa D (GR)	45,0 mm

Dati di costruzione SBPG X 50 SVE



Art.-Nr.: 10.01.45.00002

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Vuoto max.	600 mbar
Forza di presa (-600 mbar)	20,00 N
Livello di pressione acustica aspirazione	77,0 dB(A)
Peso	0,560 kg
Consumo d'aria [l/min]	140,0 l/min
Capacità di aspirazione (max.)	180,0 l/min

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.45.00002

**Ordinare gli accessori dati 10.01.45.00002**

Typ		codice articolo
Gruppo valvola elettromagnetica	VENT-BGR 24V-DC E-KET 1,8M	10.01.45.00032
Gruppo valvola elettromagnetica	VENT-BGR 24V-DC E-KET 2,2M	10.01.45.00033
Supporto per ventosa	HTR-S UNI RA	10.01.45.00005
Adattatore per cambio rapido	SWA 45 SBPG	10.01.45.00104
Ventosa	RFBP 50 50 SPB2	10.01.45.00094
Ventosa	RFBP 100 58 SPB2	10.01.45.00088
Ventosa	RFBP 100 58 O10	10.01.45.00089
Ventosa	RFBP 120 120 SPB2	10.01.45.00082
Ventosa	RFBP 120 120 O10	10.01.45.00083

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.45.00002**

Typ		codice articolo
Ventosa a campana (tonda)	SVE 53 PU-55 G3/8-AG	10.01.19.00257
Adattatore per cambio rapido	SWA P/Pu 45 SBPG	10.01.45.00008
Vacuostato/pressostato	VSi V D M8-4	10.06.02.00577

