

Art.-Nr.: 10.01.45.00003




Technische Daten

Attribut	Wert
Gewicht	0,680 kg
Aufbau Vakuum-Erzeuger	externe Vakuum-Erzeugung
Länge L	360,00 mm
Dmk	50,0 mm
Typ	50-4-M6
mit	Pneum. Schwenkeinheit
Greiferdurchmesser D (GR)	45,0 mm

SBPG M PSE 50 SVE

Der Schmalz Bin-Picker SBPG wird als anschlussfertiges Produkt geliefert und ist in folgenden Varianten verfügbar:

- Mit integrierter pneumatischer Vakuum-Erzeugung und Schwenkmodul
- Mit integrierter pneumatischer Vakuum-Erzeugung ohne Schwenkmodul
- Für externe Vakuum-Erzeugung mit Schwenkmodul
- Für externe Vakuum-Erzeugung ohne Schwenkmodul



Konstruktionsdaten SBPG M PSE 50 SVE

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L1	292,00 mm
Länge L	360,00 mm
Breite B	67,00 mm
Nenndurchmesser dn	10,00 mm
Schwenkwinkel W	135,0 °
Greiferdurchmesser D (GR)	45,0 mm
Länge (geschwenkt) L1 (SE)	274,00 mm
Breite Schwenkeinheit B (SE)	43,00 mm



Art.-Nr.: 10.01.45.00003

**Technische Daten**

Attribut	Wert
Saugkraft (-600mbar)	20,00 N
Gewicht	0,680 kg

**Weitere Dokumentationen**CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.01.45.00003**Bestelldaten Zubehör 10.01.45.00003**

Typ		Artikelnummer
Ventil-Baugruppe	VENT-BGR 24V-DC E-KET 1,8M	10.01.45.00032
Ventil-Baugruppe	VENT-BGR 24V-DC E-KET 2,2M	10.01.45.00033
Saugerhalter	HTR-S UNI RA	10.01.45.00005
Schnellwechseladapter	SWA 45 SBPG	10.01.45.00104
Sauggreifer	RFBP 50 50 SPB2	10.01.45.00094
Sauggreifer	RFBP 100 58 SPB2	10.01.45.00088
Sauggreifer	RFBP 100 58 O10	10.01.45.00089
Sauggreifer	RFBP 120 120 SPB2	10.01.45.00082
Sauggreifer	RFBP 120 120 O10	10.01.45.00083

**Bestelldaten Ersatzteile 10.01.45.00003**

Typ		Artikelnummer
Glockensauggreifer (rund)	SVE 53 PU-55 G3/8-AG	10.01.19.00257
Schnellwechseladapter	SWA P/Pu 45 SBPG	10.01.45.00008
Vakuum-/Druckschalter	VSi V D M8-4	10.06.02.00577

