




SBPG-SET X PSE QS 50

Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	0.720 kg
Vakum jeneratörü tasarımı	Dahili vakum üretimi
Ek fonksiyon alanı tutucu	Hızlı değiştirme sistemi
Uzunluk L	380.00 mm
Dmk	50.0 mm
ile	Pnömatik çevirme üniteleri
Tutucu çapı D (GR)	45.0 mm

Schmalz Bin-Picker SBPG, bağlanmaya hazır bir ürün olarak tedarik edilir ve aşağıdaki varyantlarda mevcuttur:

- Entegre pnömatik vakum üretimi ve döner modül ile
- Döndürme modülü olmadan entegre pnömatik vakum üretimi ile
- Döner modül ile harici vakum üretimi için
- Döner modül olmadan harici vakum üretimi için



Tasarım verileri SBPG-SET X PSE QS 50

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	380.00 mm
Dönme açısı W	135.0 °
Tutucu çapı D (GR)	45.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.45.00011

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Maks. vakum	600 mbar
Emme kuvveti (-600mbar)	20.00 N
Ses seviyesi emiş	77.0 dB(A)
Ağırlık	0.720 kg
Hava tüketimi [l/dak]	140.0 l/min
Vakum debisi (maks.)	180.0 l/min
ile	Quick Start System

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.45.00011**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.45.00011**

Typ	Ürün numarası
Valf yapı grubu	VENT-BGR 24V-DC E-KET 1,8M
Valf yapı grubu	VENT-BGR 24V-DC E-KET 2,2M
Vantuz tutucusu	HTR-S UNI RA
Quick-change adapter	SWA 45 SBPG
Vantuz	RFBP 50 50 SPB2
Vantuz	RFBP 100 58 SPB2
Vantuz	RFBP 100 58 O10
Vantuz	RFBP 120 120 SPB2
Vantuz	RFBP 120 120 O10

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.45.00011**

Typ	Ürün numarası
Çan vantuz (yuvarlak)	SVE 53 PU-55 G3/8-AG
Quick-change adapter	SWA P/Pu 45 SBPG
Vakum/basınç anahtarı	VSi V D M8-4

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.45.00011