


**SBPG-SET M QS 50**

Der Schmalz Bin-Picker SBPG wird als anschlussfertiges Produkt geliefert und ist in folgenden Varianten verfügbar:

- Mit integrierter pneumatischer Vakuum-Erzeugung und Schwenkmodul
- Mit integrierter pneumatischer Vakuum-Erzeugung ohne Schwenkmodul
- Für externe Vakuum-Erzeugung mit Schwenkmodul
- Für externe Vakuum-Erzeugung ohne Schwenkmodul

Technische Daten

Attribut	Wert
Gewicht	0,520 kg
Aufbau Vakuum-Erzeuger	externe Vakuum-Erzeugung
Zusatzfunktion Flächengreifer	Schnellwechselsystem
Länge L	316,00 mm
DmK	50,0 mm
mit	Schnellwechselsystem
Greiferdurchmesser D (GR)	45,0 mm



Konstruktionsdaten SBPG-SET M QS 50

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L	316,00 mm
Greiferdurchmesser D (GR)	45,0 mm



Art.-Nr.: 10.01.45.00014

**Technische Daten**

Attribut	Wert
Saugkraft (-600mbar)	20,00 N
Gewicht	0,520 kg
mit	Schnellwechselsystem

**Weitere Dokumentationen**

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.01.45.00014

**Bestelldaten Zubehör 10.01.45.00014**

Typ		Artikelnummer
Ventil-Baugruppe	VENT-BGR 24V-DC E-KET 1,8M	10.01.45.00032
Ventil-Baugruppe	VENT-BGR 24V-DC E-KET 2,2M	10.01.45.00033
Saugerhalter	HTR-S UNI RA	10.01.45.00005
Schnellwechseladapter	SWA 45 SBPG	10.01.45.00104
Sauggreifer	RFBP 50 50 SPB2	10.01.45.00094
Sauggreifer	RFBP 100 58 SPB2	10.01.45.00088
Sauggreifer	RFBP 100 58 O10	10.01.45.00089
Sauggreifer	RFBP 120 120 SPB2	10.01.45.00082
Sauggreifer	RFBP 120 120 O10	10.01.45.00083

**Bestelldaten Ersatzteile 10.01.45.00014**

Typ		Artikelnummer
Glockensauggreifer (rund)	SVE 53 PU-55 G3/8-AG	10.01.19.00257
Schnellwechseladapter	SWA P/Pu 45 SBPG	10.01.45.00008
Vakuum-/Druckschalter	VSi V D M8-4	10.06.02.00577

