

RFBP 120 120 BA O10



Art.-Nr.: 10.01.45.00086




技術資料

属性	価値
材質種類	オスポンジ、厚み10 mm
接続	バヨネット式接続
グリッパーの長さ L	120.00 mm
幅B	120.00 mm

RFBP 120 120 BA O10

エリアグリッパーRFBPは、接続すればすぐに使える製品として供給されます。

デザインデータ



属性	価値
グリッパーの長さ L	120.00 mm
幅B	120.00 mm
高さ H	44.00 mm

デザインデータ RFBP 120 120 BA O10



技術資料

属性	価値
接続	バヨネット式接続



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.45.00086

RFBP 120 120 BA O10



Art.-Nr.: 10.01.45.00086



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.45.00086



データアクセサリを注文する 10.01.45.00086

Typ		製品コード
ロボットフランジ	VEE-QCM 32	10.01.36.00121
真空モジュール	VEE-QCMV HV 2 07 13 SD	10.01.36.00206
真空モジュール	VEE-QCMV HF 2 13 22 SD	10.01.36.00169



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.45.00086