

# RFBP 100 58 BA O10



Art.-Nr.: 10.01.45.00092




## 技術資料

属性	価値
材質種類	オスポンジ、厚み10 mm
接続	バヨネット式接続
グリッパーの長さ L	100.00 mm
幅 B	58.00 mm

RFBP 100 58 BA O10

エアグリッパー-RFBPは、接続すればすぐに使える製品として供給されます。

## デザインデータ



属性	価値
グリッパーの長さ L	100.00 mm
幅 B	58.00 mm
高さ H	44.00 mm

デザインデータ RFBP 100 58 BA O10



## 技術資料

属性	価値
接続	バヨネット式接続



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.45.00092](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.45.00092)

# RFBP 100 58 BA O10



Art.-Nr.: 10.01.45.00092



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.45.00092](http://www.schmalz.co.jp/10.01.45.00092)



## データアクセサリを注文する [10.01.45.00092](http://www.schmalz.co.jp/10.01.45.00092)

Typ		製品コード
ロボットフランジ	VEE-QCM 32	10.01.36.00121
真空モジュール	VEE-QCMV HV 2 07 13 SD	10.01.36.00206
真空モジュール	VEE-QCMV HF 2 13 22 SD	10.01.36.00169



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.45.00092](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.45.00092)