

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Ağırlık	1.200 kg
Malzeme türü	Sünger O, Yükseklik 10 mm
Uzunluk L	352.00 mm
Genişlik B	130.00 mm
Yükseklik H	26.50 mm
Nominal çap dn	12.00 mm
Uzunluk L4	144.00 mm
Uzunluk L5	180.00 mm
Şekil	1x pasif bölge / 1x emme bölgesi
Düzenleme emme hücreleri	5 sıra, 18 mm

FEL SW60 352 5R18 O10 G12 PZ1

Alan tutucu sistemleri FEL, bağlanmaya hazır ürün olarak mevcuttur. Özelleştirilmiş tutucular istek üzerine temin edilebilir.

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık süngeri

Mevcut aksesuarlar: vakum hortumu, vakum/basınç sensörleri, yaylı bağlantılar, bilyeli mafsallar, flanş modülleri, harici vakum jeneratörleri, vakum filtreleri, valfler, manyetik valfler, vakum göstergeleri

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L1	377.70 mm
Uzunluk L2	112.00 mm
Uzunluk L	352.00 mm
Genişlik B	130.00 mm
Yükseklik H1	31.30 mm
Yükseklik H2	10.00 mm
Yükseklik H	26.50 mm
Nominal çap dn	12.00 mm
Uzunluk L3	156.50 mm
Uzunluk L4	144.00 mm

Tasarım verileri FEL SW60 352 5R18 O10 G12 PZ1



FEL SW60 352 5R18 O10 G12 PZ1

Art.-Nr.: 10.01.46.00117



Teknik veriler

Attribute	Value
Nozul çapı	0.6 mm
Ağırlık	1.200 kg
Pu = -0,3 bar için tahliye oranı	124.0 l/min
Malzeme türü	Sünger O, Yükseklik 10 mm
Emme hücresi sayısı	46
Şekil	1x pasif bölge / 1x emme bölgesi
Düzenleme emme hücreleri	5 sıra, 18 mm
300 mbar'da tutma kuvveti	110.00 N



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.46.00117

Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.46.00117

Typ	Ürün numarası
Flanş modülü	MOD-FLAN 130x90 FEL
Kompakt ejektör	SMPI 25 NO RD M12-5
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 5000 K-5P
Basınçlı hava bağlantı plakası	GP 2 SMP 15..30/SCP 20..30
Basınçlı hava bağlantı plakası	GP 3 SMP 15..25/SCP 20..25
Basınçlı hava bağlantı plakası	GP 4 SMP 15..20/SCP 20
Sliding block	NUT-STEI 11.5x8 M4-IG
Kayar blok	NUT-STEI 17x10.6 M6-IG



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.46.00117

Typ	Ürün numarası
Sızdırmazlık plakası (FEL)	DI-PL 88.5x10 ZEL
Kol	HUEL 5.4-3.4x4-FEL
Sızdırmazlık contası	DI-SCHN 2.5 NBR-70
Sızdırmazlık plakası	DI-PL 84.9x9.3 ZEL PU KE FEL
Kendinden kesmeli mercek kafası vidası	SCHR WN1552 5x20 ST VZ T25
Sızdırmazlık plakası (FEL)	DI-PL 195.5x128 5R18 LL-12x5 O10 PZ1
Sızdırmazlık plakası (FEL)	DI-PL 156.5x128 P09

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.46.00117