

presa a vuoto ad area

## FEL SW60 352 5R18 O10 G12 PZ1



Art.-Nr.: 10.01.46.00117



### Dati tecnici


| Attributo                         | Valore                                   |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Peso                              | 1,200 kg                                 |
| Lunghezza L                       | 352,00 mm                                |
| Larghezza B                       | 130,00 mm                                |
| Altezza H                         | 26,50 mm                                 |
| Diametro nominale dn              | 12,00 mm                                 |
| Lunghezza L4                      | 144,00 mm                                |
| Lunghezza L5                      | 180,00 mm                                |
| Forma                             | 1x zona passiva / 1x zona di aspirazione |
| Disposizione celle di aspirazione | 5 file, 18 mm                            |

FEL SW60 352 5R18 O10 G12 PZ1

I sistemi di presa ad area FEL sono disponibili come prodotto finito per connessione. Su richiesta sono disponibili pinze di presa personalizzate.

Pezzi di ricambio disponibili: spugna di tenuta

Accessori disponibili: tubi flessibile a vuoto, vacuostati/pressostati, aste a molla, giunti sferico, moduli flangia, generatori di vuoto esterni, filtri per il vuoto, valvole, elettrovalvole, manometri per il vuoto



### Dati di costruzione

| Attributo            | Valore    |
|----------------------|-----------|
| Lunghezza L1         | 377,70 mm |
| Lunghezza L2         | 112,00 mm |
| Lunghezza L          | 352,00 mm |
| Larghezza B          | 130,00 mm |
| Altezza H1           | 31,30 mm  |
| Altezza H2           | 10,00 mm  |
| Altezza H            | 26,50 mm  |
| Diametro nominale dn | 12,00 mm  |
| Lunghezza L3         | 156,50 mm |
| Lunghezza L4         | 144,00 mm |

Dati di costruzione FEL SW60 352 5R18 O10 G12 PZ1



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.46.00117](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.46.00117)

presa a vuoto ad area

# FEL SW60 352 5R18 O10 G12 PZ1



Art.-Nr.: 10.01.46.00117



## Dati tecnici

| Attributo                                              | Valore                                   |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Diametro dell'ugello                                   | 0,6 mm                                   |
| Peso                                                   | 1,200 kg                                 |
| Capacità di aspirazione richiesta per $p_u = -0,3$ bar | 124,0 l/min                              |
| Numero di celle di aspirazione                         | 46                                       |
| Forma                                                  | 1x zona passiva / 1x zona di aspirazione |
| Disposizione celle di aspirazione                      | 5 file, 18 mm                            |
| Forza di presa a -300 mbar                             | 110,00 N                                 |



## Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.46.00117](http://www.schmalz.com/10.01.46.00117)



## Ordinare gli accessori dati 10.01.46.00117

| Typ                                |                            | codice articolo |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Modulo flangiata                   | MOD-FLAN 130x90 FEL        | 10.01.46.00136  |
| Elettore compatto                  | SMPI 25 NO RD M12-5        | 10.02.02.03363  |
| Cavo di connessione                | ASK B-M12-5 5000 K-5P      | 21.04.05.00080  |
| Piastra di raccordo aria compressa | GP 2 SMP 15..30/SCP 20..30 | 10.02.02.00917  |
| Piastra di raccordo aria compressa | GP 3 SMP 15..25/SCP 20..25 | 10.02.02.00918  |
| Piastra di raccordo aria compressa | GP 4 SMP 15..20/SCP 20     | 10.02.02.00919  |
| Linguetta                          | NUT-STEI 11.5x8 M4-IG      | 25.09.06.00153  |
| Linguetta                          | NUT-STEI 17x10.6 M6-IG     | 25.09.06.00048  |



## Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.46.00117

| Typ                      |                                      | codice articolo |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Piastra di tenuta (FEL)  | DI-PL 88.5x10 ZEL                    | 10.01.46.00071  |
| Bussola                  | HUEL 5.4-3.4x4-FEL                   | 10.01.46.00073  |
| Spago di tenuta          | DI-SCHN 2.5 NBR-70                   | 10.07.04.00166  |
| Piastra di tenuta        | DI-PL 84.9x9.3 ZEL PU KE FEL         | 10.01.46.00043  |
| Vite a testa lenticolare | SCHR WN1552 5x20 ST VZ T25           | 20.10.03.00008  |
| Piastra di tenuta (FEL)  | DI-PL 195.5x128 5R18 LL-12x5 O10 PZ1 | 10.01.46.00118  |
| Piastra di tenuta (FEL)  | DI-PL 156.5x128 P09                  | 10.01.46.00107  |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.46.00117](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.46.00117)