



技術資料


属性	価値
ノズル径	0.7 mm
材質種類	OSポンジ、厚み20 mm
グリップバーの長さ L	1234.00 mm
幅B	60.00 mm
配置吸引セル	1列、18mm

FMP-60-SW70 1234 1R18 O20 G32

大面積グリップシステムFXP-60とFMP-60は、すぐに接続できる製品として提供されます。

- 使用可能なスペアパーツ：シーリングフォーム、エジェクターノズル、プラグ、サイレンサー、プッシュイン・フィッティング
- 利用可能なアクセサリ：外部真空発生器、フランジモジュール、真空チューブ、真空ゲージ、真空/圧力スイッチ、スプリングブランジャー、ボールジョイント、真空フィルター、バルブ

デザインデータ



属性	価値
グリップバーの長さ L2	1224.00 mm
グリップバーの長さ L	1234.00 mm
幅B2	54.00 mm
幅B	60.00 mm
高さ H1	102.00 mm
高さ H2	20.00 mm
高さ H	50.00 mm
外径D	32.00 mm
グリップバーの長さ L3	49.50 mm
グリップバーの長さ L4	173.00 mm

デザインデータ FMP-60-SW70 1234 1R18 O20 G32

Art.-Nr.: 10.01.53.00027



技術資料

属性	価値
質量	2.500 kg
材質種類	Oスポンジ、厚み20 mm
吸引セルの本数	67
製品ファミリー	FXP-FMP-60
アレンジメント	1R18
吸着面	スポンジ
250 mbarでの吸着力	433.00 N

必要な吸引力：-250mbar で指定された体積流量がノズルで利用可能であること。吸引力：吸引力の仕様は、真空度-0.25barでの理論値です。実際の数値とは異なる場合があります。安全係数なしで表示されます。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.53.00027



データアクセサリを注文する 10.01.53.00027

Typ		製品コード
フレックスリンク	FLK G1/4-IG G1/4-AG	10.01.03.00178
フレックスリンク	FLK G1/4-AG G1/4-AG	10.01.03.00152
真空マノメーター	VAM 40 V DR BAR	10.01.44.00249
ソレノイドバルブ	EMVP 32 24V-DC 3/2 NO	10.05.02.00068
スプリングブランジャー	FSTE-HD G1/4-AG 50 VG	10.01.02.00876
真空分配機	VTR-SL 3x RST60 2xD32	10.01.43.00013
真空ホース (メートル)	VSL 41-32 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00008
真空ホース (メートル)	VSL 42-32 PU-DS-AS TR	10.07.09.00036
ホースクランプ	SSB 32-50 ST-VZ	10.07.10.00004
フランジプレート	FLAN-PL 50x54x10 AL-PUL FXP-FMP-60	10.01.53.00029
ファスナーセット	SET FXP/FMP-60	10.01.53.00025
フランジモジュール	MOD-FLAN 152x109 FXP/FMP-60	10.01.53.00072



摩耗部品の注文データ 10.01.53.00027

Typ		製品コード
シーリングプレート(FXP/FMP-60)	DI-PL 1224x54 1R18 LL-26x8 O20	10.01.53.00032


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.53.00027