

Art.-Nr.: 10.01.54.00031




技術資料

属性	価値
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
高さ H	30.00 mm
真空パッド幅 Bs	215.00 mm
Ls	290.00 mm
オプション仕様	NFC-TAG
デザイン	真空発生器外付け型
スレッドG4	M6-F

PSSG M 290x215 NBR-60 M6-IG

サックグripper-PSSGは、完成製品として納入されます。接続部品をご注文いただくことで、接続すればすぐに使える製品を入手することも可能です。



デザインデータ

属性	価値
グripperの長さ L2	206.00 mm
高さ H1	72.00 mm
高さ H	30.00 mm
内径d1	26.5 mm
スレッドG2	M5-F
スパンサイズ SW2	3.0 mm
スプリングストロークZ	11.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y3	95.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X3	65.0 mm
真空パッド幅 Bs	215.00 mm

デザインデータ PSSG M 290x215 NBR-60 M6-IG



Art.-Nr.: 10.01.54.00031



技術資料

属性	値
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
リフト/吊り上げ能力 (水平方向)	15.0 kg
サイズ (LxW)	290x215
材質	NBR
デザイン	真空発生器外付け型

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.54.00031



データアクセサリを注文する 10.01.54.00031

Typ	製品コード
MOD-FLAN 175x134 PSSG FL-4	10.01.54.00105
MOD-FLAN 132x96 PSSG RD	10.01.54.00107
延長用ホースコネクタ	10.01.54.00050
ホース接続ストレート	10.01.54.00038
WELLE 16.5x27 PSSG	10.01.54.00045
真空/正圧スイッチ	10.06.02.00577
接続ケーブル	21.04.05.00264
接続ケーブル	21.04.05.00075
真空ポンプ	10.03.01.00337
真空ポンプ	10.03.01.00338
真空ポンプ	10.03.01.00382
真空ホース (メートル)	10.07.09.00036



スペアパーツの注文データ 10.01.54.00031

Typ	製品コード
バッグ吸着パッド用シールリング	10.01.54.00043
スペアパーツセット	10.01.54.00094
バッグ吸着パッド用シールリング	10.01.54.00054
スペアパーツセット	10.01.54.00095
穴あきプレート (取り付け済み)	10.01.54.00057
フィルターセット	10.01.54.00082

