

Art.-Nr.: 10.01.54.00035




技術資料

属性	価値
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
高さ H	38.00 mm
真空パッド幅 Bs	250.00 mm
Ls	350.00 mm
オプション仕様	NFC-TAG
デザイン	真空発生器外付け型
スレッドG4	M6-F

PSSG M 350x250 NBR-60 M6-IG

サックグripper-PSSGは、完成製品として納入されます。接続部品をご注文いただくことで、接続すればすぐに使える製品を入手することも可能です。



デザインデータ PSSG M 350x250 NBR-60 M6-IG

デザインデータ

属性	価値
グripperの長さ L2	243.00 mm
高さ H1	91.00 mm
高さ H	38.00 mm
内径d1	26.5 mm
スレッドG2	M5-F
スパンサイズ SW2	4.0 mm
スプリングストロークZ	17.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y3	105.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X3	65.0 mm
真空パッド幅 Bs	250.00 mm

Art.-Nr.: 10.01.54.00035



技術資料

属性	値
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
リフト/吊り上げ能力 (水平方向)	30.0 kg
サイズ (LxW)	350x250
材質	NBR
デザイン	真空発生器外付け型

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.54.00035



データアクセサリを注文する 10.01.54.00035

Typ	製品コード
MOD-FLAN 175x134 PSSG FL-4	10.01.54.00105
MOD-FLAN 132x96 PSSG RD	10.01.54.00107
延長用ホースコネクタ	SCHL-AN W 32.5-47x47x35 PSSG
ホース接続ストレート	SCHL-AN 32.5-47x47x48 PSSG
	WELLE 16.5x27 PSSG
	WELLE 16.5x37 PSSG
真空/正圧スイッチ	VSi V D M8-4
接続ケーブル	ASK B-M8-4 5000 S-M12-4
接続ケーブル	ASK-S B-M8-4 1500 S-M12-4 PUR
真空ポンプ	EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP1 F
真空ポンプ	EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP2 F
真空ポンプ	EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP3 F
真空ホース (メートル)	VSL 42-32 PU-DS-AS TR


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.54.00035

袋用真空パッド

PSSG M 350x250 NBR-60 M6-IG



Art.-Nr.: 10.01.54.00035



スペアパーツの注文データ 10.01.54.00035

Typ		製品コード
バッグ吸着パッド用シールリング	DR-PSSG 350x250 NBR-60	10.01.54.00060
スペアパーツセット	ERS PSSG-350x250 DR-NBR60+B	10.01.54.00092
バッグ吸着パッド用シールリング	DR-PSSG 350x250 SI-55	10.01.54.00061
スペアパーツセット	ERS PSSG-350x250 DR-SI55+B	10.01.54.00093
穴あきプレート（取り付け済み）	LOCH-PL 235x135x29 ST PSSG	10.01.54.00065
穴あきプレート（取り付け済み）	LOCH-PL 235x135x39 ST PSSG	10.01.54.00067
フィルターセット	ERS-SET-FILT-PL PSSG 350x250	10.01.54.00080



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.54.00035