

Art.-Nr.: 10.01.54.00036




## 技術資料

| 属性           | 価値           |
|--------------|--------------|
| 材質の硬度 [ショアA] | 55.0 Shore A |
| 高さ H         | 38.00 mm     |
| 真空パッド幅 Bs    | 250.00 mm    |
| Ls           | 350.00 mm    |
| オプション仕様      | NFC-TAG      |
| デザイン         | 真空発生器外付け型    |
| スレッドG4       | M6-F         |

PSSG M 350x250 SI-55 M6-IG

サックグripper-PSSGは、完成製品として納入されます。接続部品をご注文いただくことで、接続すればすぐに使える製品を入手することも可能です。



## デザインデータ

| 属性                   | 価値        |
|----------------------|-----------|
| グripperの長さ L2        | 243.00 mm |
| 高さ H1                | 91.00 mm  |
| 高さ H                 | 38.00 mm  |
| 内径d1                 | 26.5 mm   |
| スレッドG2               | M5-F      |
| スパンサイズ SW2           | 4.0 mm    |
| スプリングストロークZ          | 17.0 mm   |
| 吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y3 | 105.0 mm  |
| 吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X3 | 65.0 mm   |
| 真空パッド幅 Bs            | 250.00 mm |

デザインデータ PSSG M 350x250 SI-55 M6-IG



Art.-Nr.: 10.01.54.00036



## 技術資料

| 属性                | 値            |
|-------------------|--------------|
| 材質の硬度 [ショアA]      | 55.0 Shore A |
| リフト/吊り上げ能力 (水平方向) | 30.0 kg      |
| サイズ (LxW)         | 350x250      |
| 材質                | SI           |
| デザイン              | 真空発生器外付け型    |

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.54.00036](http://www.schmalz.co.jp/10.01.54.00036)



## データアクセサリを注文する 10.01.54.00036

| Typ                        | 製品コード                         |
|----------------------------|-------------------------------|
| MOD-FLAN 175x134 PSSG FL-4 | 10.01.54.00105                |
| MOD-FLAN 132x96 PSSG RD    | 10.01.54.00107                |
| 延長用ホースコネクタ                 | SCHL-AN W 32.5-47x47x35 PSSG  |
| ホース接続ストレート                 | SCHL-AN 32.5-47x47x48 PSSG    |
|                            | WELLE 16.5x27 PSSG            |
|                            | WELLE 16.5x37 PSSG            |
| 真空/正圧スイッチ                  | VSi V D M8-4                  |
| 接続ケーブル                     | ASK B-M8-4 5000 S-M12-4       |
| 接続ケーブル                     | ASK-S B-M8-4 1500 S-M12-4 PUR |
| 真空ポンプ                      | EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP1 F      |
| 真空ポンプ                      | EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP2 F      |
| 真空ポンプ                      | EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP3 F      |
| 真空ホース (メートル)               | VSL 42-32 PU-DS-AS TR         |


[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.54.00036](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.54.00036)

袋用真空パッド

## PSSG M 350x250 SI-55 M6-IG



Art.-Nr.: 10.01.54.00036



スペアパーツの注文データ 10.01.54.00036

| Typ             |                              | 製品コード          |
|-----------------|------------------------------|----------------|
| バッグ吸着パッド用シールリング | DR-PSSG 350x250 SI-55        | 10.01.54.00061 |
| スペアパーツセット       | ERS PSSG-350x250 DR-SI55+B   | 10.01.54.00093 |
| バッグ吸着パッド用シールリング | DR-PSSG 350x250 NBR-60       | 10.01.54.00060 |
| スペアパーツセット       | ERS PSSG-350x250 DR-NBR60+B  | 10.01.54.00092 |
| 穴あきプレート（取り付け済み） | LOCH-PL 235x135x29 ST PSSG   | 10.01.54.00065 |
| 穴あきプレート（取り付け済み） | LOCH-PL 235x135x39 ST PSSG   | 10.01.54.00067 |
| フィルターセット        | ERS-SET-FILT-PL PSSG 350x250 | 10.01.54.00080 |



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.54.00036](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.54.00036)