




DR-PSSG 290x215 NBR-60

## 技術資料

| 属性           | 価値           |
|--------------|--------------|
| 材質の硬度 [ショアA] | 60.0 Shore A |
| シール材         | ニトリルゴム       |
| グリッパーの長さ L   | 290.00 mm    |
| 幅B           | 215.00 mm    |
| 実現デザイン       | PSSG         |



デザインデータ DR-PSSG 290x215 NBR-60

## デザインデータ

| 属性         | 価値        |
|------------|-----------|
| グリッパーの長さ L | 290.00 mm |
| 幅B         | 215.00 mm |
| 高さ H       | 27.30 mm  |
| 実現デザイン     | PSSG      |



## 技術資料

| 属性           | 価値           |
|--------------|--------------|
| 材質の硬度 [ショアA] | 60.0 Shore A |
| シール材         | ニトリルゴム       |

バッグ吸着パッド用シールリング

## DR-PSSG 290x215 NBR-60



Art.-Nr.: 10.01.54.00043



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.54.00043](http://www.schmalz.co.jp/10.01.54.00043)



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.54.00043](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.54.00043)