


バッグ吸着パッド用シールリング

# DR-PSSG 290x215 SI-55




Art.-Nr.: 10.01.54.00054



## 技術資料

| 属性           | 価値           |
|--------------|--------------|
| 材質の硬度 [ショアA] | 55.0 Shore A |
| シール材         | シリコン SI      |
| グリップバーの長さ L  | 290.00 mm    |
| 幅B           | 215.00 mm    |
| 実現デザイン       | PSSG         |

DR-PSSG 290x215 SI-55



## デザインデータ

| 属性          | 価値        |
|-------------|-----------|
| グリップバーの長さ L | 290.00 mm |
| 幅B          | 215.00 mm |
| 高さ H        | 27.30 mm  |
| 実現デザイン      | PSSG      |

デザインデータ DR-PSSG 290x215 SI-55



## 技術資料

| 属性           | 価値           |
|--------------|--------------|
| 材質の硬度 [ショアA] | 55.0 Shore A |
| シール材         | シリコン SI      |



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.54.00054](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.54.00054)

バッグ吸着パッド用シールリング

## DR-PSSG 290x215 SI-55



Art.-Nr.: 10.01.54.00054



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.54.00054](http://www.schmalz.co.jp/10.01.54.00054)



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.54.00054](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.54.00054)