

Art.-Nr.: 10.01.54.00083




技術資料

属性	価値
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
高さ H	72.00 mm
真空パッド幅 Bs	215.00 mm
Ls	290.00 mm
オプション仕様	NFC-TAG
デザイン	一体型真空発生器
スレッドG4	M6-F

PSSG X 290x215 NBR-60 M6-IG

サックグripper-PSSGは、完成製品として納入されます。接続部品をご注文いただくことで、接続すればすぐに使える製品を入手することも可能です。



デザインデータ PSSG X 290x215 NBR-60 M6-IG

デザインデータ

属性	価値
高さ H1	118.00 mm
高さ H	72.00 mm
スレッドG2	G1/8-IG
スパナサイズ SW2	3.0 mm
スプリングストロークZ	11.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y3	95.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X3	65.0 mm
真空パッド幅 Bs	215.00 mm
Ls	290.00 mm
Lmax.(S)	295.00 mm

Art.-Nr.: 10.01.54.00083



技術資料

属性	価値
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
リフト/吊り上げ能力 (水平方向)	15.0 kg
サイズ (LxW)	290x215
材質	NBR
デザイン	一体型真空発生器



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.54.00083



データアクセサリを注文する 10.01.54.00083

Typ		製品コード
	MOD-FLAN 175x134 PSSG FL-4	10.01.54.00105
	MOD-FLAN 132x96 PSSG RD	10.01.54.00107
延長用ホースコネクタ	SCHL-AN W 32.5-47x47x35 PSSG	10.01.54.00050
ホース接続ストレート	SCHL-AN 32.5-47x47x48 PSSG	10.01.54.00038
	WELLE 16.5x27 PSSG	10.01.54.00045
真空/正圧スイッチ	VSi V D M8-4	10.06.02.00577
接続ケーブル	ASK B-M8-4 5000 S-M12-4	21.04.05.00264
接続ケーブル	ASK-S B-M8-4 1500 S-M12-4 PUR	21.04.05.00075



スペアパーツの注文データ 10.01.54.00083

Typ		製品コード
バッグ吸着パッド用シールリング	DR-PSSG 290x215 NBR-60	10.01.54.00043
スペアパーツセット	ERS PSSG-290x215 DR-NBR60+B	10.01.54.00094
バッグ吸着パッド用シールリング	DR-PSSG 290x215 SI-55	10.01.54.00054
スペアパーツセット	ERS PSSG-290x215 DR-SI55+B	10.01.54.00095
穴あきプレート (取り付け済み)	LOCH-PL 202x127x29 ST PSSG	10.01.54.00057
エジェクタモジュール	SEP HF 2 13 22	10.02.01.01347
フィルターセット	ERS-SET-FILT-PL PSSG 290x215	10.01.54.00082

