

Art.-Nr.: 10.01.55.00009




技術資料

属性	価値
最大真空	-850 mbar
吸込量 (最大)	25.000 m³/h
オプション仕様	真空スイッチ デジタル
タンク容量	30.0 l
真空発生器の実現	ドライ真空ポンプ EVE-TR
幅B	457.00 mm
高さ H	782.00 mm
運転モード	電気式エアセービング機能
と	フィルター付き
デザイン	プラス

VH-TR Plus 25 30

真空ユニットVH-TR Plusは、接続すればすぐに使える製品としてお届けします。

- 利用可能スペアパーツ：真空スイッチ、真空ポンプ用消耗品キット、真空ポンプ、フィルター、逆止弁
- 利用可能なアクセサリ：真空ホース、ローラーセット




デザインデータ VH-TR Plus 25 30

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L	521.00 mm
幅B	457.00 mm
高さ H	782.00 mm
外径D	25.00 mm
と	フィルター付き

Art.-Nr.: 10.01.55.00009



技術資料

属性	価値
最大真空	-850 mbar
吸込量 (最大)	25.000 m³/h
オプション仕様	真空スイッチ デジタル
タンク容量	30.0 l
運転モード	電気式エアセービング機能



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.55.00009



発注データ アクセサリ 10.01.55.00009

Typ		本数
真空ホース (メートル)	VSL 33-25 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00041
アクセサリ	ZUB VH 4CAS	10.01.27.02333



発注データ スペアパーツ 10.01.55.00009

Typ		本数
真空ポンプ	EVE-TR 25 AC3	10.03.01.00141
	VS-VP10-W-D M8-4 UH IOL	10.06.02.00883
組立セット	SET VS EIN V/VP10 W-D	10.06.02.00863
逆止弁	RSV 20 G3/4-IG MS	10.05.05.00004
真空フィルター	STF G3/4-IG N	10.07.01.00007
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG	10.07.01.00017



発注データ ウェアパーツ 10.01.55.00009

Typ		本数
摩耗する部品のセット ポンプ	VST EVE-TR-25	10.03.01.00134

