

Art.-Nr.: 10.01.55.00013




## 技術資料

| 属性          | 価値                         |
|-------------|----------------------------|
| 最大真空        | -980 mbar                  |
| 50 Hzでの供給電圧 | D230 V / Y400 V $\pm 10$ % |
| 60Hzでの供給電圧  | D265 V / Y460 V $\pm 10$ % |
| 吸込量 (最大)    | 10.000 m <sup>3</sup> /h   |
| タンク容量       | 10.0 l                     |
| 真空発生器の実現    | 油回転ポンプ EVE-OG              |
| 幅B          | 457.00 mm                  |
| 高さ H        | 379.00 mm                  |
| と           | フィルター付き                    |
| デザイン        | スタート                       |

VH-OG Start 10 10

真空ユニットVH-OG Startは、接続すればすぐに使える製品としてお届けします。

- 利用可能なスペアパーツ：真空ゲージ、油/オイル、真空ポンプ用消耗品キット、真空ポンプ、フィルター、逆止弁
- 利用可能なアクセサリ：真空ホース、ローラーセット



## デザインデータ

| 属性         | 価値        |
|------------|-----------|
| グリッパーの長さ L | 673.00 mm |
| 幅B         | 457.00 mm |
| 高さ H       | 379.00 mm |
| 外径D        | 13.00 mm  |
| と          | フィルター付き   |

デザインデータ VH-OG Start 10 10



Art.-Nr.: 10.01.55.00013



## 技術資料

| 属性          | 値                          |
|-------------|----------------------------|
| 最大真空        | -980 mbar                  |
| 50 Hzでの供給電圧 | D230 V / Y400 V $\pm 10$ % |
| 60Hzでの供給電圧  | D265 V / Y460 V $\pm 10$ % |
| 吸込量 (最大)    | 10.000 m <sup>3</sup> /h   |
| タンク容量       | 10.0 l                     |



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.55.00013](http://www.schmalz.co.jp/10.01.55.00013)



## 発注データ アクセサリ 10.01.55.00013

| Typ          |                        | 本数             |
|--------------|------------------------|----------------|
| 真空ホース (メートル) | VSL 19-13 PVC-DS KL-TR | 10.07.09.00016 |
| アクセサリ        | ZUB VH 4CAS            | 10.01.27.02333 |



## 発注データ スペアパーツ 10.01.55.00013

| Typ             |                                  | 本数             |
|-----------------|----------------------------------|----------------|
| 真空ポンプ           | EVE-OG 10 AC3                    | 10.03.02.00111 |
| 油/オイル/含油        | OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555        | 27.02.01.00055 |
| 真空マンオメーター       | VAM 63 V H BAR/PSI               | 10.07.02.00003 |
| 真空フィルター         | STF G3/4-IG N                    | 10.07.01.00007 |
| フィルターエレメント (丸型) | FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG | 10.07.01.00017 |



## 発注データ ウェアパーツ 10.01.55.00013

| Typ           |               | 本数             |
|---------------|---------------|----------------|
| ポンプ用スペアパーツセット | VST EVE-OG-10 | 10.03.02.00114 |

