




VH-OG Plus 63 100

Teknik veriler

Maks. vakum	-980 mbar
50 Hz'de Gerilim	D230 V / Y400 V $\pm$ %10
Vakum debisi (maks.)	63,000 m ³ /h
Ek fonksiyon ejektörü	Vakum anahtarı dijital
Rezervuar hacmi	100,0 l
Vakum jeneratörü tasarımı	Yağla yağlanan pompa EVE-OG
Genişlik B	623,00 mm
Yükseklik H	862,00 mm
Ejektörün işlevselliği	elektrikli hava tasarruf fonksiyonu
ile	Filtre
Şekil	Artı

VH-OG Plus vakum ünitesi bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

- Mevcut yedek parçalar: vakum sensörü, sıvı yağ, vakum pompası için aşınma parçaları kiti, vakum pompası, filtre, çek valf
- Mevcut aksesuarlar: vakum hortumu, silindiri seti



Tasarım verileri VH-OG Plus 63 100

Tasarım verileri

Uzunluk L	823,00 mm
Genişlik B	623,00 mm
Yükseklik H	862,00 mm
Dış çap D	38,00 mm
ile	Filtre

Art.-Nr.: 10.01.55.00022

**Teknik veriler**

Maks. vakum	-980 mbar
50 Hz'de Gerilim	D230 V / Y400 V $\pm$ %10
Vakum debisi (maks.)	63,000 m ³ /h
Ek fonksiyon ejektörü	Vakum anahtarı dijital
Rezervuar hacmi	100,0 l
Ejektörün işlevselliği	elektrikli hava tasarruf fonksiyonu

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.55.00022**

Typ	Ürün numarası
Aksesuarlar	ZUB EVE-OG Ölablass-Kit
Vakum hortumu (metre)	VSL 41-32 PVC-DS KL-TR
Aksesuarlar	ZUB VH 4CAS

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.55.00022**

Typ	Ürün numarası
Vakum pompası	EVE-OG 63 AC3
Sıvı yağ	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555
Vacuum/pressure switch cube shape	VS-VP10-W-D M8-4 UH IOL
Toz filtresi	STF G1-1/4-IG N
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.55.00022**

Typ	Ürün numarası
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-OG-63-100

