


Art.-Nr.: 10.01.55.00022




VH-OG Plus 63 100

技術資料

属性	価値
最大真空	-980 mbar
50 Hzでの供給電圧	D230 V / Y400 V ± 10 %
吸込量 (最大)	63.000 m ³ /h
オプション仕様	真空スイッチ デジタル
タンク容量	100.0 l
真空発生器の実現	油回転ポンプ EVE-OG
幅B	623.00 mm
高さ H	862.00 mm
運転モード	電気式エアセービング機能
と	フィルター付き
デザイン	プラス

真空ユニットVH-OG Plusは、接続すればすぐに使える製品としてお届けします。

- 利用可能なスペアパーツ：真空スイッチ、油/オイル、真空ポンプ用消耗品キット、真空ポンプ、フィルター、逆止弁
- 利用可能なアクセサリ：真空ホース、ローラーセット




デザインデータ VH-OG Plus 63 100

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L	823.00 mm
幅B	623.00 mm
高さ H	862.00 mm
外径D	38.00 mm
と	フィルター付き

Art.-Nr.: 10.01.55.00022



技術資料

属性	価値
最大真空	-980 mbar
50 Hzでの供給電圧	D230 V / Y400 V ±10 %
吸込量 (最大)	63.000 m³/h
オプション仕様	真空スイッチ デジタル
タンク容量	100.0 l
運転モード	電気式エアセービング機能



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.55.00022



発注データ アクセサリ 10.01.55.00022

Typ		本数
アクセサリ	ZUB EVE-OG Ölablass-Kit	22.09.03.00038
真空ホース (メートル)	VSL 41-32 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00008
アクセサリ	ZUB VH 4CAS	10.01.27.02333



発注データ スペアパーツ 10.01.55.00022

Typ		本数
真空ポンプ	EVE-OG 63 AC3	10.03.02.00027
油/オイル/含油	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055
	VS-VP10-W-D M8-4 UH IOL	10.06.02.00883
ダストフィルター	STF G1-1/4-IG N	10.07.01.00008
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN	10.07.01.00018



発注データ ウェアパーツ 10.01.55.00022

Typ		本数
摩耗する部品のセット ポンプ	VST EVE-OG-63-100	10.03.02.00055

