


Art.-Nr.: 10.01.55.00023




VH-OG Plus 100 100

Dati tecnici

Vuoto max.	-980 mbar
Tensione a 50 Hz	D230 V / Y400 V ± 10 %
Capacità di aspirazione (max.)	100,000 m ³ /h
Funzione supplementare di un eiettore	Vacuostato digitale
Volume del serbatoio	100,0 l
Generatore di vuoto di design	Pompe lubrificate ad olio EVE-OG
Larghezza B	623,00 mm
Altezza H	862,00 mm
Funzione dell'eiettore	funzione risparmio aria elettrica
con	Filtro
Forma	In più

L'unità di vuoto VH-OG Plus viene fornita come prodotto finito per connessione.

- Pezzi di ricambio disponibili: interruttore del vuoto, olio, kit di pezzi di ricambio per la pompa del vuoto, pompa per vuoto, filtro, valvola antiritorno
- Accessori disponibili: tubo flessibile a vuoto, set di rulli



Dati di costruzione VH-OG Plus 100 100

Dati di costruzione

Lunghezza L	823,00 mm
Larghezza B	623,00 mm
Altezza H	862,00 mm
Diametro esterno D	38,00 mm
con	Filtro



Art.-Nr.: 10.01.55.00023

**Dati tecnici**

Vuoto max.	-980 mbar
Tensione a 50 Hz	D230 V / Y400 V ± 10 %
Capacità di aspirazione (max.)	100,000 m ³ /h
Funzione supplementare di un eiettore	Vacuostato digitale
Volume del serbatoio	100,0 l
Funzione dell'eiettore	funzione risparmio aria elettrica

**Dati di ordinazione accessori 10.01.55.00023**

Typ		Numero articolo
Accessori	ZUB EVE-OG Ölablass-Kit	22.09.03.00038
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 41-32 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00008
Articolo esterno - ERP-CN	ZUB VH 4CAS	10.01.27.02333

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.55.00023**

Typ		Numero articolo
Pompa a vuoto	EVE-OG 100 AC3	10.03.02.00028
Olio	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055
Vacuostato/pressostato forma di cubo	VS-VP10-W-D M8-4 UH IOL	10.06.02.00883
Filtro della polvere	STF G1-1/4-IG N	10.07.01.00008
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN	10.07.01.00018

**Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.55.00023**

Typ		Numero articolo
Set parti soggette ad us. pompa	VST EVE-OG-63-100	10.03.02.00055

