

Art.-Nr.: 10.02.01.00078




Données techniques

Attribut	Valeur
Taille de buse	10,0 mm
Capacité d'aspiration (max.)	36,600 m ³ /h

SEC-100

L'éjecteur SEC est livré prêt à être raccordé.



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	70,00 mm
Longueur L	21,00 mm
Diamètre extérieur D1	19,0 mm
Diamètre extérieur D2	19,0 mm
Diamètre extérieur D	37,00 mm
Filetage G2	G1/8"-F
Longueur du filetage LG3	8,0 mm
Espacement des trous X1	29,0 mm
Filetage G3	M4-F

Données de construction SEC-100



Art.-Nr.: 10.02.01.00078



Données techniques

Attribut	Valeur
Vide max.	-5,020 inHg
Poids propre	0,070 kg
Consommation d'air aspiration	6,709 cfm
Capacité d'aspiration (max.)	36,600 m ³ /h
Plage de pression (pression de service) [bar]	29,0 ... 87,0
Température de travail	-20 ... 80 °C
Capacité d'aspiration max.	21,541 cfm
Famille de produits	SEC

Indication : Consommation d'air : Pour une pression de service optimale (4,5 bar)



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.02.01.00078

