



Données techniques

Diamètre de la buse	1,5 mm
Degré d'évacuation	85,0 %
Consommation d'air aspiration	118,0 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	70,0 l/min
Pression de service optimale	4,50 bar
Connexion	G1/8" (1)-G1/8" (2)
Fonction de l'éjecteur	vacuostat électronique


SBP-C 15 G02 VS-T

L'éjecteur basique SBP-C est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

Pièces de rechange disponibles : silencieux

Accessoires disponibles : plaque de fixation, jeu de fixation, câble de raccordement



**Données de construction**

Longueur L1	101,50 mm
Longueur L2	19,00 mm
Longueur L	61,50 mm
Largeur B	15,00 mm
Hauteur H2	5,20 mm
Hauteur H	51,00 mm
Diamètre extérieur D	13,50 mm
Diamètre intérieur d	4,20 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Filetage G2	G1/8"-F
Taille de la clé SW1	14,0 mm
Largeur des appartements SW2	14,0 mm
Longueur L3	29,50 mm
Longueur L4	19,80 mm
Hauteur H3	18,00 mm
Hauteur H4	11,80 mm
Espacement des trous X1	20,0 mm
Filetage G3	G1/8"-F


Données de construction SBP-C 15 G02 VS-T

**Données techniques**

Diamètre de la buse	1,5 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé	4,0 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide	6,0 mm
Degré d'évacuation	85,0 %
Niveau pression sonore aspiration	65,0 dB(A)
Niveau sonore libre	72,0 dB(A)
Poids propre	105,00 g
Consommation d'air aspiration	4,167 cfm
Capacité d'aspiration (max.)	4,200 m³/h
Pression de service optimale	4,50 bar
Plage de pression (pression de service) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Température de travail	0 ... 50 °C
Plage de pression (pression de service) [psi]	43,5 ... 87,0
Pression optimale	65,2 psi
Capacité d'aspiration max.	2,471 cfm
Famille de produits	SBP-C

Note : La tension d'alimentation des interrupteurs à vide et des électrovannes est de 24 VCC. Consommation d'air : Sur la version avec électrovannes SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) et pression de service optimale. Diamètre de tuyau : Pour une longueur maximale de 2 m

Art.-Nr.: 10.02.01.01000

**Données de performance**

Vide exécutable à différentes pressions de service

**Vide exécutable à différentes pressions de service**

	2	3	4	5	6
SBP-C	350.00	575.00	790.00	860.00	830.00

**Données de commande accessoires 10.02.01.01000**

Typ		Nombre d'article
Plaque de fixation	BEF-PL 110x44.5x3 SBP	10.02.01.00511
Jeu de pièces de fixation	SET SBP M4-IG	10.02.01.00769
Câble de raccordement	ASK B-MIC10 3000 K-2P	21.04.06.00086
Câble de raccordement	ASK B-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00031
Filtre à vide en cloche	VFT G1/4-IG 80	10.07.01.00119

**Données de commande pièce de rechange 10.02.01.01000**

Typ		Nombre d'article
Silencieux (ronde)	SD G1/8-AG 14x40	10.02.01.00540
Vacuostats/pressostats fonc d'appr	VS-V-AH-T-PNP M8-4 S	10.06.02.00294


WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01000