


Art.-Nr.: 10.02.01.01079



SEC-60

L'eiettore SEC viene fornito come prodotto finito per connessione.



Dati di costruzione SEC-60

Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro nominale	6,0 mm
Materiale	Alluminio
Capacità di aspirazione (max.)	12,900 m ³ /h

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	44,00 mm
Lunghezza L	14,00 mm
Diametro esterno D1	12,5 mm
Diametro esterno D2	12,5 mm
Diametro esterno D	32,00 mm
Filettatura G2	M5-IG
Lunghezza della filettatura LG3	5,0 mm
Griglia forata X1	25,0 mm
Filettatura G3	M3-IG

Art.-Nr.: 10.02.01.01079



Dati tecnici

Attributo	Valore
Vuoto max.	-7,234 inHg
Peso	0,040 kg
Materiale	Alluminio
Consumo d'aria in aspirazione	4,943 cfm
Capacità di aspirazione (max.)	7,592 cfm
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	29,0 ... 72,5
Temperatura d'intervento	°C
Famiglia di prodotti	SEC

Nota: Consumo d'aria: Con pressione di esercizio ottimale (4,5 bar)



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.02.01.01079

