

**Teknik veriler**


Delik çapı	22,0 mm
Nozul boyutu	1,3 mm
Tahliye derecesi	61,0 %
Hava tüketimi emiş	74,0 l/min
Vakum debisi (maks.)	234,2 l/min
Optimum çalışma basıncı	4,00 bar
Aşama sayısı	3
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	2,0 ... 6,0 bar
Şekil kompakt ejektörler	Emniyet valfi ile
Şekil	Yüksek Akış

SEP HF 3 13 22 S

Ejektör modülleri ecoPump SEP, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: ERS-SET yedek parça seti

Mevcut aksesuarlar: tutucu kapak SHC, susturucu SD, sabitleme elemanı SFE, montaj braketi BEF-WIN, montaj seti SET, hızlı egzoz valfi SEV

**Tasarım verileri**

Uzunluk L1	8,00 mm
Uzunluk L2	103,00 mm
Dış çap D1	10,8 mm
Dış çap D2	21,8 mm
Uzunluk L3	146,00 mm

Tasarım verileri SEP HF 3 13 22 S



Art.-Nr.: 10.02.01.01409



Teknik veriler

Delik çapı	22,0 mm
Şekil kompakt ejektörler	S
Nozul boyutu	1,3 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	6,0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	12,0 mm
Tahliye derecesi	61,0 %
Ses seviyesi emiş	73,0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	81,0 dB(A)
Ağırlık	22,80 g
Hava tüketimi emiş	2,613 cfm
Vakum debisi (maks.)	8,270 cfm
Optimum çalışma basıncı	4,00 bar
Aşama sayısı	3
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	2,0 ... 6,0 bar
Çalışma sıcaklığı	0 ... 60 °C
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [psi]	29,0 ... 87,0
Optimum basınç	58,0 psi
Şekil	Yüksek Akış
Ürün ailesi	SEP



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.02.01.01409

Typ	Ürün numarası
Schmalz Tutucu Kapağı	SHC 3 22
Susturucu (yuvarlak)	SD 29x70 SHC 22
Schmalz Sabitleme Elemanı	SFE 22 AL
Montaj braketi	BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22
Montaj seti	SET SFE 22
Hızlı egzoz valfi	SEV G1/8-IG G1/4-AG
Schmalz Fixation Element	SFE 22 POM



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.02.01.01409

Typ	Ürün numarası
Yedek parça seti	ERS SEP-22 6xRUE-KLAP

