



Dati tecnici


Diametro foro	22,0 mm
Diametro nominale	1,3 mm
Grado di evacuazione	61,0 %
Consumo d'aria in aspirazione	74,0 l/min
Capacità di aspirazione (max.)	234,2 l/min
Pressione di esercizio ottimale	4,00 bar
Numero di fasi	3
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	2,0 ... 6,0 bar
Eiettori compatti di forma	Con valvola di sicurezza
Forma	Flusso elevato

SEP HF 3 13 22 S

Il modulo eiettore ecoPump SEP viene fornito come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: kit pezzi di ricambio ERS-SET

Accessori disponibili: cappuccio di tenuta SHC, silenziatore SD, alloggiamento SFE, angolare di fissaggio BEF-WIN, kit pezzi di fissaggio SET, valvola di scarico rapido SEV



Dati di costruzione

Lunghezza L1	8,00 mm
Lunghezza L2	103,00 mm
Diametro esterno D1	10,8 mm
Diametro esterno D2	21,8 mm
Lunghezza L3	146,00 mm

Dati di costruzione SEP HF 3 13 22 S

Module di eiettore

SEP HF 3 13 22 S



Art.-Nr.: 10.02.01.01409



Dati tecnici

Diametro foro	22,0 mm
Eiettori compatti di forma	S
Diametro nominale	1,3 mm
Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato	6,0 mm
Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto	12,0 mm
Grado di evacuazione	61,0 %
Livello di pressione acustica aspirazione	73,0 dB(A)
Livello di pressione acustica libero	81,0 dB(A)
Peso	22,80 g
Consumo d'aria in aspirazione	2,613 cfm
Capacità di aspirazione (max.)	8,270 cfm
Pressione di esercizio ottimale	4,00 bar
Numero di fasi	3
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	2,0 ... 6,0 bar
Temperatura d'intervento	0 ... 60 °C
Campo di pressione (pressione di esercizio) [psi]	29,0 ... 87,0
Pressione ottimale	58,0 psi
Forma	Flusso elevato
Famiglia di prodotti	SEP



Dati di ordinazione accessori 10.02.01.01409

Typ		Numero articolo
Cappuccio di tenuta	SHC 3 22	10.02.01.01514
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD 29x70 SHC 22	10.02.01.01517
Alloggiamento ecoPump	SFE 22 AL	10.02.01.01421
Staffa di fissaggio	BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22	10.08.03.00315
Kit pezzi di fissaggio	SET SFE 22	10.02.01.01577
Valvola a sgancio rapido	SEV G1/8-IG G1/4-AG	10.02.01.01471
Alloggiamento ecoPump	SFE 22 POM	10.02.01.01767



Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.02.01.01409

Typ		Numero articolo
Kit pezzi di ricambio	ERS SEP-22 6xRUE-KLAP	10.02.01.01450



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01409