

Art.-Nr.: 10.02.01.01411



Dati tecnici


Attributo	Valore
Diametro foro	22,0 mm
Grado di evacuazione	90,0 %
Consumo d'aria in aspirazione	103,0 l/min
Capacità di aspirazione (max.)	228,2 l/min
Pressione di esercizio ottimale	4,00 bar
Numero di fasi	3
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	2,0 ... 6,0 bar
Eiettori compatti di forma	Con valvola di sicurezza
Forma	Vuoto elevato

SEP HV 3 16 22 S

Il modulo eiettore ecoPump SEP viene fornito come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: kit pezzi di ricambio ERS-SET

Accessori disponibili: cappuccio di tenuta SHC, silenziatore SD, alloggiamento SFE, angolare di fissaggio BEF-WIN, kit pezzi di fissaggio SET, valvola di scarico rapido SEV



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	8,00 mm
Lunghezza L2	103,00 mm
Diametro esterno D1	10,8 mm
Diametro esterno D2	21,8 mm
Lunghezza L3	146,00 mm

Dati di costruzione SEP HV 3 16 22 S



Module di eiettore SEP HV 3 16 22 S



Art.-Nr.: 10.02.01.01411



Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro foro	22,0 mm
Eiettori compatti di forma	S
Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato	6,0 mm
Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto	12,0 mm
Grado di evacuazione	90,0 %
Livello di pressione acustica aspirazione	72,0 dB(A)
Livello di pressione acustica libero	80,0 dB(A)
Peso	22,8 g
Consumo d'aria in aspirazione	3,637 cfm
Capacità di aspirazione (max.)	8,058 cfm
Pressione di esercizio ottimale	4,00 bar
Numero di fasi	3
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	29,0 ... 87,0
Temperatura d'intervento	0 ... 60 °C
Pressione ottimale	58,0 psi
Forma	Vuoto elevato
Famiglia di prodotti	SEP



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.02.01.01411



Ordinare gli accessori dati 10.02.01.01411

Typ		codice articolo
Cappuccio di tenuta	SHC 3 22	10.02.01.01514
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD 29x70 SHC 22	10.02.01.01517
Alloggiamento ecoPump	SFE 22 AL	10.02.01.01421
Alloggiamento ecoPump	SFE 22 POM	10.02.01.01767
Staffa di fissaggio	BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22	10.08.03.00315
Kit pezzi di fissaggio	SET SFE 22	10.02.01.01577
Valvola a sgancio rapido	SEV G1/8-IG G1/4-AG	10.02.01.01471



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.02.01.01411

Typ		codice articolo
Kit pezzi di ricambio	ERS SEP-22 6xRUE-KLAP	10.02.01.01450



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01411