




SEV G1/8-IG G1/4-AG

Données techniques

Attribut	Valeur
Longueur L	37,00 mm
Diamètre extérieur D	19,00 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Filetage G2	G1/4"-M



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	37,00 mm
Diamètre extérieur D	19,00 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Longueur du filetage LG1	8,8 mm
Filetage G2	G1/4"-M
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Largeur des appartements SW2	6,0 mm

Données de construction SEV G1/8-IG G1/4-AG



Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	22,7 g



Soupape d'aération rapide

SEV G1/8-IG G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.02.01.01471



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.02.01.01471



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01471