

バキュームコンベア  
**SEC-400 A2**



Art.-Nr.: 10.02.01.01620




**技術資料**

ノズルサイズ	40.0 mm
材質	オーステナイト系ステンレス鋼
吸込量 (最大)	135.000 m <sup>3</sup> /h

SEC-400 A2

バキュームコンベア SECは組立済みで納品されます。



**デザインデータ**

グリッパーの長さ L1	95.00 mm
グリッパーの長さ L	35.00 mm
外径 D1	75.0 mm
外径 D2	52.0 mm
外径 D	84.00 mm
スレッド G2	G3/8-F
グリッパーの長さ LG3	14.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	72.0 mm
スレッド G3	M4-F

デザインデータ SEC-400 A2



[WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01620](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01620)

バキュームコンベア  
**SEC-400 A2**



Art.-Nr.: 10.02.01.01620

 技術資料

最大真空	-0.738 inHg
質量	1.475 kg
材質	オーステナイト系ステンレス鋼
エア消費量吸引	17.657 cfm
吸込量 (最大)	135.000 m <sup>3</sup> /h
圧力範囲 (作動圧) [bar]	2.0 ~ 6.0 bar
作動温度	°C
圧力範囲 (作動圧) [psi]	29.0 ~ 87.0
最大吸込量	79.456 cfm
製品ファミリー	SEC

注記:エア消費量:最適作動圧(4,5bar)で