

Ejektör modülü SEP HV 3 20 22



Art.-Nr.: 10.02.01.01631



Teknik veriler

Attribute	Value
Delik çapı	22.0 mm
Tahliye derecesi	85.0 %
Hava tüketimi emiş	170.0 l/min
Vakum debisi (maks.)	415.0 l/min
Optimum çalışma basıncı	4.50 bar
Aşama sayısı	3
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	2,0 ... 6,0 bar
Şekil	Yüksek Vakum


SEP HV 3 20 22

Ejektör modülleri ecoPump SEP, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: ERS-SET yedek parça seti

Mevcut aksesuarlar: tutucu kapak SHC, susturucu SD, sabitleme elemanı SFE, montaj braketi BEF-WIN, montaj seti SET, hızlı egzoz valfi SEV

Tasarım verileri



Attribute	Value
Uzunluk L1	8.00 mm
Uzunluk L2	103.00 mm
Dış çap D1	10.8 mm
Dış çap D2	21.8 mm
Uzunluk L3	146.00 mm

Tasarım verileri SEP HV 3 20 22



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01631

Ejektör modülü

SEP HV 3 20 22



Art.-Nr.: 10.02.01.01631



Teknik veriler

Attribute	Value
Delik çapı	22.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	6.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	22.0 mm
Tahliye derecesi	85.0 %
Ses seviyesi emiş	75.0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	81.0 dB(A)
Ağırlık	22.8 g
Hava tüketimi emiş	6.003 cfm
Vakum debisi (maks.)	14.655 cfm
Optimum çalışma basıncı	4.50 bar
Aşama sayısı	3
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	29,0 ... 87,0
Çalışma sıcaklığı	0 ... 60 °C
Optimum basınç	65.2 psi
Şekil	Yüksek Vakum
Ürün ailesi	SEP



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.01.01631



Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.01.01631

Typ	Ürün numarası
Schmalz Tutucu Kapağı	SHC 3 22
Susturucu (yuvarlak)	SD 29x70 SHC 22
Schmalz Sabitleme Elemanı	SFE 22 AL
Montaj braket	BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22
Montaj seti	SET SFE 22
Hızlı egzoz valfi	SEV G1/8-IG G1/4-AG



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.01.01631

Typ	Ürün numarası
Yedek parça seti	ERS SEP-22 6xRUE-KLAP



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01631